



Ref.	Basis	Ref.	LED lamp groot model (vervolg)
041380	Kan worden gecombineerd met kleine en grote LED-verlichting <b>12/24 V~ en =</b> Kleine vloeroppervlakte, bekabeling via de onderkant van de basis Afmetingen : hoogte 21 mm, Ø92 mm	041393	<b>Vast, knipperend, roterend, 5 Candela</b> Bedieningswijze te kiezen via bedrading ●
041381	IP 65, zijdelingse bedrading, voorzien van 2 doorgangen voor kabelwartels Afmetingen : hoogte 46 mm, Ø92 mm	041394	<b>Willekeurig, knipperend, (langzaam of snel), flitslamp, 80 Candela</b> Bedieningswijze te kiezen via bedrading en/of drukknop en lichtintensiteit in stappen instelbaar ●
041375	Zijdelingse installatie en bekabeling Afmetingen : hoogte 61 mm, breedte 100 mm, lengte. 115 mm	041395	<b>Willekeurig, knipperend, (langzaam of snel), flitslamp, 50 Candela</b> Bedieningswijze te kiezen via bedrading en/of drukknop en lichtintensiteit in stappen instelbaar ●
041382	<b>40/80 V~ en =</b> IP 65, zijdelingse bedrading, voorzien van 2 doorgangen voor kabelwartels Afmetingen : hoogte 46 mm, Ø92 mm	041396	<b>Multi-tone LED lamp</b> Kan worden gecombineerd met alle basissen Afmetingen : hoogte 60 mm, Ø92 mm, IK 08 2 lichtfuncties: knipperen, dimmen Geluidsniveau in stappen van 54 tot 105 dB instelbaar (1 m) Bedieningswijze te kiezen via bedrading en/of drukknop ● 3 candelas ● 5 candelas
041383	<b>120/240 V~</b> IP 65, zijdelingse bedrading, voorzien van 2 doorgangen voor kabelwartels Afmetingen : hoogte 46 mm, Ø 92 mm	041397	
041384	Zijdelingse installatie en bekabeling Afmetingen: hoogte 61 mm, breedte 100 mm, lengte 115 mm		<b>Beschermroosters</b> 041376 Inox, hoogte : 90 mm 041377 Inox, hoogte : 157 mm
	<b>LED lamp klein model</b> Kan worden gecombineerd met alle basissen Lichtintensiteit in stappen instelbaar 5 gebruiksmodi: vast, knipperend (1, 2 of 5 flitsen), willekeurig Bedieningswijze te kiezen via bedrading en/of drukknop Afmetingen : hoogte 42.5 mm, Ø92 mm IK 08		<b>Lampes de maintenance</b> <b>Halogeenlampen</b> 041361 BA9 S H 24 V~ - 20 W : zwaailicht ref. 041301/03 041362 BA9 S H 12 V~ - 20 W : zwaailicht ref. 041308/12 <b>Gloeilampen</b> 041365 BA15 D 48 V - 25 W : knipperlichten ref. 041321/23/26/27 041369 BA15 D 230 V - 25 W : knipperlichten ref. 041326/27 041374 BA15 D 230 V - 10 W : knipperlichten ref. 041336/37/38 041378 BA15 D 24 V - 5 W voor knipperlichten re. 041317/18/45/46 041379 BA15 D 230 V - 5 W voor knipperlichten ref. 041345/46
041386	<b>580 Candela</b> ● Hoge lichtsterkte		<b>Autonome LED-verlichting met geluidssignalisatie - IP 65 - IK 07</b> <b>Lichtsterkte: 2 tot 150 Candela (regelbaar met schakelaar)</b> 040510 Wit flitslicht. Frequentie 1 Hz Automatische synchronisatie van het lichtsignaal tussen 2 toestellen Ref. 040510 Geluidsniveau: < 60 dB op een afstand van 2 m (uitschakelbaar geluid) Afmetingen : Hoogte 85 mm, Ø 122 mm Voeding: 230 V~ met noodvoeding met batterijen Bediening met droog contact, batterijen en 2 PE's meegeleverd
041387	<b>640 Candela</b> ● Hoge lichtsterkte		
041388	<b>680 Candela</b> ● Hoge lichtsterkte		
041389	● ● ● 3 kleuren		
041390	<b>215-365 Candelas</b> <b>5 Candela</b> ●		
041391	<b>7 Candela</b> ●		
041392	<b>LED lamp groot model</b> Kan worden gecombineerd met alle basissen Afmetingen : hoogte 110 mm, Ø92 mm, IK 08 <b>Vast, knipperend, roterend, 7 Candela</b> Bedieningswijze te kiezen via bedrading ●		