

Bedhoofdarmaturen ECO 2

Mosaic™-programma

voor niet-medische gebouwen

Antibacterieel



078329



078334

Speciaal ontwikkeld voor rusthuizen, instellingen met een beperkte medische uitrusting en particuliere woningen
Verlichting met zeer energiezuinige leds met een verwachte levensduur van 100 000 uur
IP 20 - IK 04

Aluminium materiaal en pvc, grijze kleur, antibacterieel (behalve verstrooier)

Gloeidraadbestendigheid: 850 °C

Klasse I

Kleurtemperatuur: 6500 °K

Voldoen aan de normen EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Ref.	Verlichting met LED
078329	<p>Lees- en sfeerverlichting Lees- en sfeerverlichting met LEDs Wandarmatuur met externe bediening voor lees- en sfeerverlichting Lengte van de wandarmatuur: 0,97 m</p>
078331	<p>Armaturen met LED Compatibel met het verplegingsoproepsysteem kan worden uitgerust met een stopcontact voor manipulatoren</p> <p>Enkel leesverlichting Leesverlichting met leds Wandarmatuur uitgerust met een antibacteriële trekschakelaar Uitrustbaar: 3 antibacteriële Mosaic-modules aan de ene zijde van de wandarmatuur en 4 aan de andere Lengte van de wandarmatuur: 1,40 m</p> <p>Lees- en sfeerverlichting Lees- en sfeerverlichting met leds Uitrustbare wandarmatuur: 4 antibacteriële Mosaic-modules aan elke zijde van de wandarmatuur Lengte van de wandarmatuur: 1,40 m</p>
078332	<p>Lees- en sfeerverlichting Lees- en sfeerverlichting met leds Uitrustbare wandarmatuur: 4 antibacteriële Mosaic-modules aan elke zijde van de wandarmatuur Lengte van de wandarmatuur: 1,40 m</p>
078334	<p>Wandarmatuur uitgerust met antibacteriële Mosaic-mechanismen: - 1 afsluitplaat 2 modules - 1 wisselschakelaar voor de sfeerverlichting - 1 trekschakelaar voor de leesverlichting - 2 contactdozen 2P+A Lengte van de wandarmatuur: 1,40 m</p>

Bedhoofdarmaturen ECO 2

Mosaic™-programma

voor niet-medische gebouwen



078335

Speciaal ontwikkeld voor rusthuizen, instellingen met een beperkte medische uitrusting en particuliere woningen

Ref.	Wandarmaturen met leds ECO 2
078335	<p>Antibacterieel</p> <p>Verlichting met zeer energiezuinige leds met een verwachte levensduur van 100 000 uur IP 20 - IK 04 Aluminium materiaal, grijze kleur, antibacterieel (behalve verstrooier) Gloeidraadbestendigheid: 850 °C Klasse I Kleurtemperatuur = 2500 tot 6500 °K Voldoet aan de normen EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1</p> <p>Dynamische lees- en sfeerverlichting Voor een automatisch beheer van de verlichtingskleur (van wit tot amber) naargelang het moment van de dag om cognitieve problemen tot een minimum te beperken Uitgerust met een lichtsensor die de lichtsterkte aanpast naargelang de aanwezigheid van natuurlijk licht Lees- en sfeerverlichting met leds Wandarmatuur uitgerust met antibacteriële Mosaic-mechanismen: - 1 afsluitplaat 2 modules - 1 afsluitplaat 1 module - 1 trekschakelaar voor de leesverlichting - 2 contactdozen 2P+A Kan worden uitgerust met een stopcontact voor manipulatoren Lengte van de wandarmatuur: 1,40 m</p>