



Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecatalog.be

Ref.	Aanpasbare hulpcontactblokken CTX ³
	Montage aan de voorzijde Twee- en vierpolig Voor de contactoren CTX ³ 3P van 9 tot 150 A (AC-3) en CTX ³ 4P van 40 tot 135 A (AC-1) lth: 16 A 416850 1 NO + 1 NG 416851 2 NO 416852 2 NG 416853 4 NO 416854 3 NO + 1 NG 416855 2 NO + 2 NG 416856 1 NO + 3 NG 416857 4 NG Laterale montage Tweepolig Montage aan weerszijden 416858 Voor de contactoren CTX ³ 3P van 9 tot 150 A (AC-3) 1 NO + 1 NG - lth: 16 A 416859 Voor de contactoren CTX ³ 3P van 185 tot 800 A (AC-3) en CTX ³ 4P van 165 tot 900 A (AC-1) 1 NO + 1 NG - lth: 16 A 416849 Voor de contactoren CTX ³ 4P van 40 tot 135 A (AC-1) 1 NO + 1 NG - lth: 16 A Elektronische vertragsrelais CTX³ Voor de contactoren CTX ³ 3P van 9 tot 150 A (AC-3) Vertragingstijd: 1 tot 30 s Montage aan de voorzijde Vertraging bij inschakeling 416870 24-48 V~/= 416871 110-230 V~ Vertraging bij uitschakeling 416872 24-48 V~/= 416873 110-230 V~ Soepele kabels voor herinschakeling thermische relais RTX³ op afstand 416892 Lengte 400 mm 416893 Lengte 500 mm 416894 Lengte 600 mm

Ref.	Onderlinge vergrendeling CTX ³
	Componenten door de klant te monteren Horizontale montage Onderling vergrendelsysteem 416879 Mechanische onderlinge vergrendeling voor CTX ³ 4P van 40 tot 135 A (AC-1) (blz. 119) 416880 Mechanische onderlinge vergrendeling voor CTX ³ 3P van 9 tot 150 A (blz. 116 en 117) Biedt twee NG-contacten voor elektrische onderlinge vergrendeling 416887 Mechanische onderlinge vergrendeling voor CTX ³ 3P van 185 tot 400 A en 4P van 165 tot 500 A (blz. 117 en 119) 416888 Mechanische onderlinge vergrendeling op plaat voor CTX ³ 3P van 500 tot 800 A (blz. 117) 416889 Mechanische onderlinge vergrendeling op plaat voor CTX ³ 4P van 750 tot 900 A (blz. 119) Sets voor railaansluiting Gebruikt voor de realisatie van een draaizwelaar tussen twee contactoren 3P 416882 Voor CTX ³ 22 416883 Voor CTX ³ 40 416884 Voor CTX ³ 65 416885 Voor CTX ³ 100 Kastjes voor motorstarters 416890 Voor CTX ³ 22 uitgerust met RTX ³ 40 (0,1 - 22 A) 416891 Zonder drukknoppen Met drukknoppen Begrenzers van overgangsspanning CTX³ Absorberen de overspanning afkomstig van de spoel van de contactor 416895 24-48 V~/= 416896 100-125 V~/= 416897 200-240 V~/= 416898 380-400 V~ Klemmenafschermkappen CTX³ 416842 Voor CTX ³ 3P van 185 tot 225 A (AC-3) 416843 Voor CTX ³ 3P van 265 tot 400 A (AC-3) 416844 Voor CTX ³ 3P van 500 tot 800 A (AC-3) 416845 Voor CTX ³ 4P van 165 tot 300 A (AC-1) 416846 Voor CTX ³ 4P van 420 tot 500 A (AC-1) 416847 Voor CTX ³ 4P van 750 tot 900 A (AC-1) Beschermkap frontaal CTX³ 416840 Voor CTX ³ 3P van 9 tot 150 A (AC-3) en CTX ³ 4P van 40 tot 135 A (AC-1) 416841 Voor CTX ³ 3P van 185 tot 800 A (AC-3) en CTX ³ 4P van 165 tot 900 A (AC-1)