

Chartres Infini

extra platte LED wandlichten – 1000 tot 2000 Lm



Extra platte LED wandlichten (69 mm in Formaat 1) voor gangen, traphallen, gevels, overdekte parkings, voor nieuwbouw en renovatie
Levensduur: 50 000 uren
Snelle en makkelijke montage en onderhoud dankzij de bevestigingsplaat. Identieke hartafstand met het oude Chartres assortiment
4 functies om te voldoen aan de meest voorkomende toepassingen: ON/ OFF, Detectie HF, Detectie HF + horloge en Dubbel niveau / timer
IP 55 / IK 10 behalve versterkt vandalismebestendig: IP 55 / IK 10+ (50 joules) – Klasse II
Bevestigingsplaat en verstrooier in polycarbonaat, basis in aluminium
Kleurtemperatuur : 4000 K

Ref.	ON/OFF
	Kunnen onderling gecombineerd worden met een PIR detector Voor zowel binnen als buiten
	Formaat 1 - 1000 Lm Totaal verbruik : 14 W
Standaard Ø 300 mm SL532000	Vandalisme bestendig Ø 300 mm SL532006
SL532001	SL532007
SL532002	SL532008
	○ Wit ● Antraciet ● Metaalgrijs
	Formaat 1 - 2000 Lm Totaal verbruik : 27 W
SL532018	SL532024
SL532019	SL532025
SL532020	SL532026
	○ Wit ● Antraciet ● Metaalgrijs

Ref.	Detectie HF
	Geschikt voor buitengebruik Configureerbaar via gereedschap IR Ref. 088230 De ontsteking wordt geactiveerd door de aanwezigheid van een persoon of wanneer het licht te zwak is Verschillende modi mogelijk : uitschakelsignalering, waaklamp, ontstekingsniveau, dimmer, master/slave...
	Formaat 1 - 1000 Lm Totaal verbruik : 15 W
Standaard Ø 300 mm SL532040	Vandalisme bestendig Ø 300 mm SL532046
SL532041	SL532047
SL532042	SL532048
	○ Wit ● Antraciet ● Metaalgrijs
	Formaat 1 - 2000 Lm Totaal verbruik : 28 W
SL532058	SL532064
SL532059	SL532065
SL532060	SL532066
	○ Wit ● Antraciet ● Metaalgrijs

Chartres Infini

extra platte LED wandlichten – 1000 tot 4000 Lm en toebehoren



Extra platte LED wandlichten (88 mm in Formaat 2) voor gangen, traphallen, gevels, parkings, voor nieuwbouw en renovatie
Levensduur: 50 000 uren
Snelle en makkelijke montage en onderhoud dankzij de bevestigingsplaat. Identieke hartafstand met het oude Chartres assortiment
2 functies om te voldoen aan de meest voorkomende toepassingen: ON/OFF en HF detectie
IP 55 / IK 10 behalve versterkt vandalismebestendig IP 55 / IK 10+ (50 joules)
Klasse II
Bevestigingsplaat en verstrooier in polycarbonaat, basis in aluminium
Kleurtemperatuur : 4000 K

Ref.	ON/OFF
	Kunnen onderling gecombineerd worden met een PIR detector. Voor zowel binnen als buiten
	Formaat 2 - 3000 Lm Totaal verbruik : 34 W
Standaard Ø 300 mm SL532009	Vandalisme bestendig Ø 300 mm SL532015
SL532010	SL532016
SL532011	SL532017
	○ Wit ● Antraciet ● Metaalgrijs
	Formaat 2 - 4000 Lm Totaal verbruik : 46 W
SL532088	○ Wit
Ref.	Detectie HF
	Geschikt voor buitengebruik. Configureerbaar via gereedschap IR Ref. 088230. De ontsteking wordt geactiveerd door de aanwezigheid van een persoon of wanneer het licht te zwak is. Verschillende modi mogelijk : uitschakelsignalering, waaklamp, ontstekingsniveau, dimmer, master/slave...
	Formaat 2 - 3000 Lm Totaal verbruik : 35 W
Standaard Ø 300 mm SL532049	Vandalisme bestendig Ø 300 mm SL532055
SL532050	SL532056
SL532051	SL532057
	○ Wit ● Antraciet ● Metaalgrijs
	Formaat 2 - 4000 Lm Totaal verbruik : 47 W
SL532089	○ Wit

Ref.	Gereedschappen voor configuratie en montage
	Compatibel met wandlichten Chartres Infini, Essentiel en Origine
	Gateway voor configuratie Hiermee kunt u de tijdvertraging, de helderheidsdrempel en de detectiegevoeligheid regelen Mogelijkheid om alle instellingen van de producten op voorhand op te slaan, te delen en voor te bereiden. Mogelijkheid om produktinstellingen te dupliceren Werkt met de App. Legrand Close up beschikbaar op Google Play en App Store via de Bluetooth Low Energy-technologie van de smartphone
088240	
	Schroevendraaier vandalismebestendige wandlichten Schroevendraaier voor vandalismebestendige schroeven
489990	