

Chartres Origine wandlichten E27 zonder lamp en fluo



514283



724570

Wandlichten voor gangen, traphallen, gevels, ondergrondse parkings
3 functies om te voldoen aan de meest voorkomende toepassingen: ON/
OFF, Detectie HF en dubbel niveau

Klasse II

Standaard wandlichten : verstrooier in glas en plaat in polycarbonaat : IP
54 / IK 04

Verstrooier en kroon in polycarbonaat, kroon in aluminium met anti
corrosie behandeling: IP 55 / IK 09

Vandalismebestendige wandlichten : verstrooier en kroon in
polycarbonaat: IP 55 / IK 10

Ref.	ON/OFF
514270	Kunnen onderling gecombineerd worden met een PIR detector voor buitengebruik Formaat 1 - E27 zonder lamp Totaal verbruik : 53 W / 20 W maxi <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Zwart <input type="radio"/> Metaalgrijs
514276	
514283	
524270	Formaat 2 - E27 zonder lamp Totaal verbruik : 70 W / 23 W maxi <input type="radio"/> Wit Formaat 2 - Fluo 2400 Lm Totaal verbruik : 34 W Bronvermogen: 32 W Lamp GX24q3 fournier <input type="radio"/> Wit
524204	

Ref.	Detectie HF
514570	Geschikt voor binnen en buiten gebruik Configureerbaar door geïntegreerde potentiometer Formaat 1 - E27 zonder lamp Totaal verbruik : 53 W / 20 W maxi <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Zwart <input type="radio"/> Metaalgrijs
514576	
514573	
524570	Formaat 2 - E27 zonder lamp Totaal verbruik : 70 W / 23 W maxi <input type="radio"/> Wit Formaat 2 - Fluo 2400 Lm Totaal verbruik : 34 W Bronvermogen: 32 W Lamp GX24q3 meegeleverd <input type="radio"/> Wit
524220	

Functionele wandlichten Super 400 E27 zonder lamp



500276



500570

Functionele wandlichten voor gangen, traphallen, gevels, ondergrondse
parkings, voor nieuwbouw en renovatie

Klasse II

Standaard wandlichten : polypropyleen-glas IP 44 / IK 04,
polypropyleen-polycarbonaat IP 44 / IK 07

Vandalismebestendige wandlichten: polypropyleen-polycarbonaat
IP 44 / IK 09

Ref.	ON/OFF
500270	Kunnen onderling gecombineerd worden met een PIR detector voor binnen en buiten E27 uit te rusten - doorschijnende verstrooier van polycarbonaat Totaal verbruik : 70 W / 23 W max. <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Zwart
500276	
700276	
500570	Detectie HF Geschikt voor binnen en buiten gebruik Configureerbaar door geïntegreerde potentiometer E27 uit te rusten - doorschijnende verstrooier van gehard glas Totaal verbruik: 53 W / 20 W max. <input type="radio"/> Wit <input checked="" type="radio"/> Zwart
500576	
501900	Toebehoren Polycarbonaat vertrooier Schroevendraaier voor antivandaalschroeven
489990	