

Functionele wandlichten
ASTREO LED



SL532180



SL532181

Functionele wandlichten voor kelders, technische lokalen, gangen, traphallen, gevels, ondergrondse parkings, voor nieuwbouw en renovatie
2 functies om te voldoen aan de meest voorkomende toepassingen:
ON/OFF en Detectie HF
IP 44 - IK 07 voor standaard versies / IK 09 voor vandalismebestendige versies - Klasse II
Samenstelling : verstrooier en kroon in polycarbonaat
Kleurtemperatuur: 4000 K

Ref.	ON/OFF
	Kunnen onderling gecombineerd worden met een PIR detector voor buitengebruik
	LED 800 Lm Totaal verbruik: 9 W
Standaard Ø 300 mm SL532180	○ Wit
Vandalisme bestendig Ø 300 mm SL532181	● Antraciet
	LED 1400 Lm Totaal verbruik: 16 W
SL532182	○ Wit
SL532183	● Antraciet
	Detectie HF Geschikt voor binnen en buiten gebruik Configureerbaar door geïntegreerde potentiometer
	LED 800 Lm Totaal verbruik: 10 W
Standaard Ø 300 mm SL532185	○ Wit
Vandalisme bestendig Ø 300 mm SL532186	● Antraciet
	LED 1400 Lm Totaal verbruik: 17 W
SL532187	○ Wit
SL532188	● Antraciet

Waterdichte wandlichten IP 44



060405



060419



060451



060459

Ref.	Ovale wandlichten IP 44 - Klasse II
	3 T-ingangen voorgeboord voor buizen Ø 20 mm, geleverd met kabelinvoer Sokkel in polypropyleen, grijs Verstrooier van glas Aluminium reflector Porseleinen lampvoet E27 Geleverd met losse kabelinvoer
060405	Bebilux voor lampen met lampvoet E27 max. 60 W gloeilamp of max. 53 W eco halogeen of max. 15 W fluocompact (CFLi) IP 44 - IK 06
060419	Unilux voor lampen met lampvoet E27 max. 100 W gloeilamp of max. 70 W eco halogeen of max. 20 W fluocompact (CFLi) IP 44 - IK 06 Beschermmrooster in gegalvaniseerd staal
	Ronde wandlichten IP 44 - Klasse II
	Eindaansluiting (aan zij- of onderkant) of doorgangsaansluiting Sokkel in polypropyleen, wit Zelfdovend 850 °C Aluminium reflector Porseleinen lampvoet E27 Geleverd met Plexo losse kabelinvoer MAP400
060451	Met kleurloze verstrooier van glas Voor lampen gelijkwaardig aan 1 x max. 100 W gloeilamp of max. 70 W eco halogeen of max. 20 W fluocompact (CFLi) IP 44 - IK 05 PRESTICHOC
060459	Met polycarbonaat verstrooier Voor lampen gelijkwaardig aan 1 x max. 100 W gloeilamp of max. 70 W eco halogeen of max. 20 W fluocompact (CFLi) IP 44 - IK 07