

Prismaline wandlichten

LED (lichtstroom) voor badkamer, woonkamer en publieke ruimte



SL189800



190827



108720

LED wandlichten

Wandlichten zonder contactdoos: IP 44 / IK 07

Wandlichten met contactdoos: IP 21 / IK 07

Horizontale en verticale montage

Toepassingen : huizen en studentenhuizen, scholen, gezondheidsvoorzieningen, openbare gebouwen, hotel, gevangenissen

Klasse I (IP 21) en II (IP 24). 750 °C/30 sec.

Standaard wandlichten: polypropyleen-polycarbonaat IP 21 - IP 24 / IK 04

Vandalismebestendige wandlichten : staal-polycarbonaat IP 21 - IP 24 / IK 04 - IK 10

Enkel horizontale montage

Toepassingen : huizen en studentenhuizen, scholen, gezondheidsvoorzieningen, openbare gebouwen, hotel, gevangenissen

Ref.	LED wandlichten IP 44
	600 Lm - voor badkamer en woonkamer
	Totaal verbruik : 9 W
	Kleurtemperatuur : 4000 K
SL189800	Zonder schakelaar
SL189801	Met aanraakbediening
	LED wandlichten IP 44 - speciaal voor renovatie
	800 Lm - voor badkamer en woonkamer
	Totaal verbruik : 10 W
	Kleurtemperatuur : 4000 K
SL189810	Zonder schakelaar
SL189820	Met aanraakbediening
SL189830	Met detectie
SL189850	Met contactdoos

Ref.	Standaard wandlichten 470 mm - te voorzien van lamp Linolite S19
	Max. belasting : 75 W
	IP 24
189819	Wandlicht enkel
189829	Wandlicht + schakelaar
189859	Wandlicht + contactdoos scheerapparaat
189869	Wandlicht + schakelaar + contactdoos scheerapparaat
	IP 21
189899	Wandlicht + contactdoos 2P+T
189909	Wandlicht + schakelaar + contactdoos 2P+T
	Toebehoren
289900	Polycarbonaat verstrooier
SL289898	Lamp linolite S19 - LED