



010263 010306 011310 013332 005800



005804 005828 005848

Technische kenmerken en afmetingen **zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**

Ref.	<b>Cilindrische miniaturpatronen</b>		
	Volgens norm IEC 60127-2 Type F (snelwerkend), keramische behuizing Beveiliging van gevoelige apparatuur: lichtdimmers, Viking 3 railklemmen, veiligheidsverlichting, transformatoren, ...		
	<b>5 X 20</b>		
	Kaliber (A)	Spanning~ (V)	Onderbrekingsvermogen (A)
010202	0,2	250	1500
010205	0,5	250	1500
010206	0,63	250	1500
010210	1	250	1500
010212	1,25	250	1500
010216	1,6	250	1500
010220	2	250	1500
010225	2,5	250	1500
010230	3,15	250	1500
010250	5	250	1500
010263	6,3	250	1500
010296	10	250	500

Ref.	<b>Scheiders voor cilindrische miniaturpatronen</b>		
	Volgens norm IEC 60127-6. Uitgerust met etikethouder Aansluitklemmen 2 x 10 mm <sup>2</sup> Voeding mogelijk via aansluitrail Geleverd zonder smeltpatronen		
	<b>Eenpolig</b>		
	Afmetingen patronen (mm)	Spanning	Aantal modules van 17,5 mm
005800	5 x 20	250 V~	1
	<b>Eenpolig + nulleider</b>		
005802	5 x 20	250 V~	1


Zonder verklikker	Met verklikker	<b>Cilindrische patronen voor huishoudelijk gebruik</b>		
		Volgens norm NFC 61-201		
		<b>6,3 x 23</b>		
		Kaliber (A)	Spanning~ (V)	Onderbrekingsvermogen (A)
010304		4	230	6000
010306		6	230	6000
		<b>8,5 x 23</b>		
011302	011402	2	230	6000
011304	011404	4	230	6000
011306	011406	6	230	6000
011310	011410	10	230	6000
		<b>10 x 38</b>		
013332	013432	32	400	20 000
		<b>Nulleiders</b>		
		8 x 32		
012300		10 x 38		
013300				

Ref.	<b>Voor industriële cilindrische smeltpatronen types aM of gG</b>		
	Volgens normen IEC 60269-2/2.1 en NF C 63-210 Scheiders volgens IEC 60947-3 Icc : • 20 kA met smeltpatronen 8 x 32 • 100 kA met smeltpatronen 10 x 38 Geleverd zonder smeltpatronen		
	<b>Eenpolig</b>		
	Afmetingen patronen (mm)	Spanning~ (V)	Aantal modules van 17,5 mm
005804	Uitgeruste nulleider	500	1
005806	8 x 32	400	1
005808	10 x 38	500	1
	<b>Tweepolig</b>		
005826	8 x 32	400	2
005828	10 x 38	500	2
	<b>Driepolig</b>		
005836	8 x 32	400	3
005838	10 x 38	500	3
	<b>Driepolig + nulleider</b>		
005846	8 x 32	400	4
005848	10 x 38	500	4

Ref.	<b>Toebehoren</b>	
005790	Smeltverklikker 250 V~	
005796	NO + NG hulpcontact vooronderbreking 5 A - 250 V~ (0,5 module)	
406304	Verloodbare schroefafscherming (4 afsnijdbare polen)	



Smeltverklikker



Schroefafscherming

Lastschakelaars met draaibediening  
**Zie blz. 394 of [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**

