

## Industriële mespatronen type gG

## Industriële mespatronen type aM



016950



016335



018485



016304



016804

Technische informatie en afmetingen [zie www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Volgens de norm IEC 60269-2  
HPC (Hoog onderbrekingsvermogen)

Ref.	Mespatronen type gG (IEC) /gL (VDE)		
	Gebruik de toebehoren van de sokkels voor de beveiliging tegen indirecte aanraking		
	<b>Grootte 00</b>		
Met verklikker	Kaliber (A)	Spanning ~ (V)	Onderbrekingsvermogen (A)
016318	25	500	120 000
016320	32	500	120 000
016322	35	500	120 000
016325	40	500	120 000
016330	50	500	120 000
016335	63	500	120 000
016340	80	500	120 000
016345	100	500	120 000
016350	125	500	120 000
016355	160	500	120 000
	<b>Grootte 0</b>		
Met verklikker	Met slagpin		
016835	016935	63	500
016840	016940	80	500
016845	016945	100	500
016850	016950	125	500
016855	016955	160	500
016860 <sup>1</sup>		200	500
	<b>Grootte 1</b>		
017350	017450	125	500
017355	017455	160	500
017360	017460	200	500
017365	017465	250	500
	<b>Grootte 2</b>		
017860	017960	200	500
017865	017965	250	500
017870	017970	315	500
017875	017975	400	500
	<b>Grootte 3</b>		
	018175	500	500
	018180	630	500
	<b>Grootte 4</b>		
	Met uitsnede voor extra hard aanschroeven		
Met slagpin			
018580		630	500
018585		800	500
018590		1000	500
018595 <sup>1</sup>		1250	500

(1) Niet-genormaliseerde overkalibrering

Technische informatie en afmetingen [zie www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Volgens de norm IEC 60269-2  
HPC (Hoog onderbrekingsvermogen)

Ref.	Mespatronen type aM		
	Gebruik de toebehoren van de sokkels voor de beveiliging tegen indirecte aanraking		
	<b>Grootte 000</b>		
Met verklikker	Kaliber (A)	Spanning ~ (V)	Onderbrekingsvermogen (A)
016025	40	500	120 000
	<b>Grootte 00</b>		
016030	50	500	120 000
016035	63	500	120 000
016040	80	500	120 000
016045	100	500	120 000
016050	125	500	120 000
	<b>Grootte 0</b>		
Met verklikker	Met slagpin		
016535	016635	63	500
016540	016640	80	500
016545	016645	100	500
016550	016650	125	500
016555	016655	160	500
	<b>Grootte 1</b>		
	017150	125	500
	017155	160	500
	017160	200	500
	017165	250	500
	<b>Grootte 2</b>		
	017660	200	500
	017665	250	500
	017670	315	500
	017675	400	500
	<b>Grootte 3</b>		
	018075	500	500
	018080	630	500
	<b>Grootte 4</b>		
	Met uitsnede voor extra hard aanschroeven		
Met slagpin			
018480		630	500
018485		800	500
018490		1000	500
	<b>Mesnulleiders</b>		
016304	Grootte 00 aangegoten kunststof		
016804	Grootte 0		
017304	Grootte 1		
017804	Grootte 2		
018104	Grootte 3		
018504	Grootte 4		