

# Lastscheidingschakelaars DX<sup>3</sup>-IS

van 16 tot 125 A



Afmetingen en technische kenmerken **zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**

Montage op rail EN 60715  
Met zichtbare onderbreking

Ref.	Lastscheidingschakelaars met uitschakeling op afstand	
	Werkingscategorie AC 22A en AC 23A (AC 22 A voor 125 A) volgens EN 60947-3 Rode handgreep Uitschakeling op afstand met aangekoppeld bedieningshulpstuk Uitrustbaar met hulpstukken voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bediening en signalisatie (blz. 196)</li> <li>• uitrustbaar met gemotoriseerde bedieningen 63 A (blz. 197)</li> </ul> Aanduiding van de werkelijke contactstand: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gesloten melding (rode verklikker - I)</li> <li>• open (groene verklikker op hendel)</li> </ul>	
	<b>Tweepolig 400 V<sup>~</sup></b>	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules van 17,5 mm
406527	40	2
406528	63	2
	<b>Driepolig 400 V<sup>~</sup></b>	
406535	40	3
406536	63	3
	<b>Vierpolig 400 V<sup>~</sup></b>	
406543	40	4
406544	63	4
406546	100	6
406547	125	6

Ref.	Lastscheidingschakelaars	
	Werkingscategorie AC 22A volgens EN 60947-3 Grijs handgreep Uitrustbaar met 1 signalisatiehulpstuk DX <sup>3</sup> (blz. 196)	
	<b>Eenpolig 250 V<sup>~</sup></b>	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules van 17,5 mm
406400	16	1
406401	20	1
406403	32	1
406411	40	1
406412	63	1
	<b>Eenpolig met verklikker 250 V<sup>~</sup></b>	
	Geleverd met lamp	
406404	20	1
406406	32	1
	<b>Tweepolig 400 V<sup>~</sup></b>	
406431	16	1
406432	20	1
406434	32	1
406440	40	2
406441	63	2
	<b>Tweepolig met verklikker 250 V<sup>~</sup></b>	
	Geleverd met lamp	
406436	20	1
406438	32	1
	<b>Driepolig 400 V<sup>~</sup></b>	
406457	20	2
406459	32	2
406460	40	3
406461	63	3
406469	100	3
406470	125	3
	<b>Vierpolig 400 V<sup>~</sup></b>	
406477	20	2
406479	32	2
406480	40	4
406481	63	4
406489	100	4
406490	125	4

Aanpasbare differentieelblokken **blz. 192**

Bedienings- en signalisatiehulpstukken **blz. 196**