

Nabijheidsonderbreking 12 tot 160 A



022602



022607



022617



022637

Kastjes
geleverd met
2 ISO wartels

Technische kenmerken en afmetingen zie www.ecataleg.be

Voor de onderbreking, scheiding en vergrendeling in de open stand van een verder gelegen uitrusting: GMV-onderbreking (gecontroleerde mechanische ventilatie), motoren, vaste of mobiele machines, klimaatregelaars...
Kunnen eveneens als hoofdschakelaar, noodonderbreking en noodstop fungeren

Ref.	Kastjes voor nabijheidsonderbreking 12 en 25 A
022660 022662	Bestaande uit een isolerende behuizing: zwarte basis, geel deksel met openingen opzij om de bekabeling te vergemakkelijken Rode frontale draaigreep op gele achtergrond voor onmiddellijke visuele herkenning (positie O: open, positie I: gesloten), vergrendelbaar in positie O (4 hangsloten \varnothing 6 mm ref. 022797 (blz. 197)) 12 A - IK 08 Voor onderbreking / scheiding van een motor met 1 snelheid Geleverd met relaisklem 2 x 6 mm ² 3P 3P+N
022600 022602	25 A - IK 07 Voor onderbreking / scheiding van een motor met 1 snelheid Geleverd met 2 blokkeerschroeven om bedrog te voorkomen en 1 relaisklem voor de continuïteit van de nul- of aardgeleider (2 x 10 mm ²) 3P + sluitcontact (positiemelding op afstand) 3P+N
022604	Voor onderbreking / scheiding van een motor met 2 snelheden Geleverd met 2 blokkeerschroeven om bedrog te voorkomen en 1 relaisklem voor de continuïteit van de nul- of aardgeleider (2 x 10 mm ²) 6 P

Ref.	Kastjes voor nabijheidsonderbreking 32 tot 160 A									
022605 022607	Bestaande uit: • een kunststof behuizing IP 65, transparant deksel met scharnieren, uitgerust met een Vistop met laterale bediening, rode handgreep/gele afdekplaat uitgerust met een hulpcontact NO + NG • een aardingsklem (Viking 3) 32 A - IK 07 Geleverd met 2 wartels 21 P - ISO 25									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aansluiting</th> <th>Kooiklemmen</th> <th>Nominale capaciteit aardingsklemmen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3P</td> <td>16 mm²</td> <td>10 mm²</td> </tr> <tr> <td>4P</td> <td>16 mm²</td> <td>10 mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Aansluiting	Kooiklemmen	Nominale capaciteit aardingsklemmen	3P	16 mm ²	10 mm ²	4P	16 mm ²	10 mm ²
Aansluiting	Kooiklemmen	Nominale capaciteit aardingsklemmen								
3P	16 mm ²	10 mm ²								
4P	16 mm ²	10 mm ²								
022615 022617	63 A - IK 07 Geleverd met 2 wartels 29 P - ISO 32									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aansluiting</th> <th>Kooiklemmen</th> <th>Nominale capaciteit aardingsklemmen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3P</td> <td>50 mm² soepel 70 mm² stijf</td> <td>50 mm² 50 mm²</td> </tr> <tr> <td>4P</td> <td>50 mm² soepel 70 mm² stijf</td> <td>50 mm² 50 mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Aansluiting	Kooiklemmen	Nominale capaciteit aardingsklemmen	3P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²	4P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²
Aansluiting	Kooiklemmen	Nominale capaciteit aardingsklemmen								
3P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²								
4P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²								
022625 022627	100 A - IK 07 Geleverd met 2 wartels 36 P - ISO 50									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aansluiting</th> <th>Kooiklemmen</th> <th>Nominale capaciteit aardingsklemmen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3P</td> <td>50 mm² soepel 70 mm² stijf</td> <td>50 mm² 50 mm²</td> </tr> <tr> <td>4P</td> <td>50 mm² soepel 70 mm² stijf</td> <td>50 mm² 50 mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Aansluiting	Kooiklemmen	Nominale capaciteit aardingsklemmen	3P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²	4P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²
Aansluiting	Kooiklemmen	Nominale capaciteit aardingsklemmen								
3P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²								
4P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²								
022633 022634	125 A - IK 07 Geleverd met 2 wartels 36 P - ISO 50									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aansluiting</th> <th>Kooiklemmen</th> <th>Nominale capaciteit aardingsklemmen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3P</td> <td>50 mm² soepel 70 mm² stijf</td> <td>50 mm² 50 mm²</td> </tr> <tr> <td>4P</td> <td>50 mm² soepel 70 mm² stijf</td> <td>50 mm² 50 mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Aansluiting	Kooiklemmen	Nominale capaciteit aardingsklemmen	3P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²	4P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²
Aansluiting	Kooiklemmen	Nominale capaciteit aardingsklemmen								
3P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²								
4P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²								
022635 022637	160 A - IK 07 Geleverd met 2 wartels 36 P - ISO 50									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aansluiting</th> <th>Kooiklemmen</th> <th>Nominale capaciteit aardingsklemmen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3P</td> <td>50 mm² soepel 70 mm² stijf</td> <td>50 mm² 50 mm²</td> </tr> <tr> <td>4P</td> <td>50 mm² soepel 70 mm² stijf</td> <td>50 mm² 50 mm²</td> </tr> </tbody> </table>	Aansluiting	Kooiklemmen	Nominale capaciteit aardingsklemmen	3P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²	4P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²
Aansluiting	Kooiklemmen	Nominale capaciteit aardingsklemmen								
3P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²								
4P	50 mm ² soepel 70 mm ² stijf	50 mm ² 50 mm ²								