

Geprefabriceerde stroomrails LBplus tot 63 A

type A rechte elementen



75160102

Snelkeuzetabel (blz. 148)
Technische kenmerken (blz. 150) en afmetingen (blz. 151)

Gesloten geribbeld profiel van gegalvaniseerde staal legering (zink-magnesium).

Geleiders van elkaar gescheiden door een isolerend omhulsel V0 zelfdovend (volgens UL94) en voldoet aan de test Glow Wire.

- Onverliesbare afschermingen van aftakopeningen t.b.v. IP55
- Beschermingsgraad IP55
- Mechanische weerstand IK07
- Bevestigingspunt om de 3 meter

Ref.	Type	Lengte (m)	Aftakopeningen	
75150101	2-geleiders LB 252	3	2	
75160101	4-geleiders LB 254	3	2	
75160102	LB 254	3	4	
75170101	6-geleiders LB 256	3	2+2	
75180101	8-geleiders LB 258	3	2+2	
75180102	LB 258	3	4+4	

Ref.	Type	Lengte (m)	Aftakopeningen	
75200101	4-geleiders LB 404	3	2	
75200102	LB 404	3	4	
75200111	LB 404	1,5	2	
75220101	8-geleiders LB 408	3	2+2	
75220102	LB 408	3	4+4	
75220111	LB 408	1,5	1+1	

Ref.	Type	Lengte (m)	Aftakopeningen	
75240101	4-geleiders LB 634	3	2+2	
75240102	LB 634	3	4+4	
75240111	LB 634	1,5	1+1	

Geprefabriceerde stroomrails LBplus tot 63 A

type B rechte elementen



75360102H

Snelkeuzetabel (blz. 148)
Technische kenmerken (blz. 150) en afmetingen (blz. 151)

Profiel van gegalvaniseerde staal legering (zink-magnesium).

Geleiders van elkaar gescheiden door een isolerend omhulsel V0 zelfdovend (volgens UL94) en voldoet aan de test Glow Wire.

- Onverliesbare afschermingen van aftakopeningen t.b.v. IP55
- Mechanische scheiding van de twee circuits
- Beschermingsgraad IP55
- Mechanische weerstand IK07
- Bevestigingspunt om de 7 meter
- Halogeenvrij

Ref.	Type	Lengte (m)	Aftakopeningen	
75350102H	2-geleiders LB 252	3	4	
75360102H	4-geleiders LB 254	3	4	
75360103H	LB 254	3	6	
75370101H	6-geleiders LB 256	3	4+4	
75380101H	8-geleiders LB 258	3	4+4	
75380102H	LB 258	3	6+6	

Ref.	Type	Lengte (m)	Aftakopeningen	
75400102H	4-geleiders LB 404	3	4	
75400103H	LB 404	3	6	
75400111H	LB 404	1,5	2	
75420101H	8-geleiders LB 408	3	4+4	
75420102H	LB 408	3	6+6	
75420111H	LB 408	1,5	1+1	

Ref.	Type	Lengte (m)	Aftakopeningen	
75440101H	4-geleiders LB 634	3	4+4	
75440102H	LB 634	3	6+6	
75440111H	LB 634	1,5	1+1	

Type A op aanvraag leverbaar in kleur
Type B op aanvraag leverbaar in kleur of RVS uitvoering