


Automaten TX³ 6000 - 6 kA

magneto-thermische automaten van 1 A tot 63 A
curve B



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Voldoen aan de norm EN 60898-1

Onderbrekingsvermogen:

6000 - EN 60898-1 - 230/400 V~

6 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

10 kA - IEC 60947-2 - 230 V~ (2P/3P/4P)


Niet compatibel met differentieelblokken (zie gamma DX³ blz. 182)

Uitrustbaar met hulpstukken (zie blz. 181)

Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224)

Automaten TX³ 6000 - 6 kA

magneto-thermische automaten van 1 A tot 63 A
curve D



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Voldoen aan de norm EN 60898-1

Onderbrekingsvermogen:

6000 - EN 60898-1 - 230/400 V~

6 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

10 kA - IEC 60947-2 - 230 V~ (2P/3P/4P)

Niet compatibel met differentieelblokken (zie gamma DX³ blz. 182)

Uitrustbaar met hulpstukken (zie blz. 181)

Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224)

Ref.	Automaten TX ³ 6000 - 6 kA - curve B	
Curve B	Eenpolig - 230/400 V~	Aantal modules
	Nominale stroomsterkte (A)	
403349	1	1
403350	2	1
403352	4	1
403353	6	1
403355	10	1
403357	16	1
403358	20	1
403359	25	1
403360	32	1
403361	40	1
403362	50	1
403363	63	1
	Tweepolig - 230/400 V~	
403379	1	2
403380	2	2
403382	4	2
403383	6	2
403385	10	2
403387	16	2
403388	20	2
403389	25	2
403390	32	2
403391	40	2
403392	50	2
403393	63	2
	Driepolig - 400 V~	
403397	4	3
403398	6	3
403400	10	3
403402	16	3
403403	20	3
403404	25	3
403405	32	3
403406	40	3
403407	50	3
403408	63	3
	Vierpolig - 400 V~	
403412	4	4
403413	6	4
403415	10	4
403417	16	4
403418	20	4
403419	25	4
403420	32	4
403421	40	4
403422	50	4
403423	63	4

Ref.	Automaten TX ³ 6000 - 6 kA - curve D	
curve D	Eenpolig - 230/400 V~	Aantal modules
	Nominale stroomsterkte (A)	
403713	1	1
403714	2	1
403716	4	1
403717	6	1
403719	10	1
403721	16	1
403722	20	1
403723	25	1
403724	32	1
403725	40	1
703726	50	1
403727	63	1
	Tweepolig - 230/400 V~	
403730	1	2
403731	2	2
403733	4	2
403734	6	2
403736	10	2
403738	16	2
403739	20	2
403740	25	2
403741	32	2
403742	40	2
403743	50	2
403744	63	2
	Driepolig - 400 V~	
403750	4	3
403751	6	3
403753	10	3
403755	16	3
403756	20	3
403757	25	3
403758	32	3
403759	40	3
403760	50	3
403761	63	3
	Vierpolig - 400 V~	
403767	4	4
403768	6	4
403770	10	4
403772	16	4
403773	20	4
403774	25	4
403775	32	4
403776	40	4
403777	50	4
403778	63	4