

# Automaten DX<sup>3</sup> 10000 - 16 kA

magneto-thermische automaten van 1 A tot 125 A  
curve C



409111



409203



409364



Hulpstukken en toebehoren

blz. 196

Technische kenmerken **zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**

Voldoen aan de norm EN 60898-1

Onderbrekingsvermogen:

10000 - EN 60898-1 - 400 V~

16 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

32 kA - IEC 60947 - 2 - 230 V~ (2P/3P/4P)

Kunnen uitgerust worden met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX<sup>3</sup> (zie blz. 192 en 196)

Aansluitrails met vorken en tanden (zie blz. 224) behalve ref.<sup>(1)</sup>

Ref.	Automaten DX <sup>3</sup> 10000 - 16 kA - curve C	
	<b>Eenpolig - 230/400V~</b>	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules
Curve C		
409107	1	1
409108	2	1
409109	3	1
409110	4	1
409111	6	1
409112	10	1
409114	16	1
409115	20	1
409116	25	1
409117	32	1
409118	40	1
409119	50	1
409120	63	1
	<b>Tweepolig - 230/400V~</b>	
409195	1	2
409196	2	2
409197	3	2
409198	4	2
409199	6	2
409200	10	2
409202	16	2
409203	20	2
409204	25	2
409205	32	2
409206	40	2
409207	50	2
409208	63	2
409228 <sup>1</sup>	80	3
409229 <sup>1</sup>	100	3
409230 <sup>1</sup>	125	3

Ref.	Automaten DX <sup>3</sup> 10000 - 16 kA - curve C (vervolg)	
	<b>Driepolig - 400V~</b>	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules
Curve C		
409247	1	3
409248	2	3
409249	3	3
409250	4	3
409251	6	3
409252	10	3
409254	16	3
409255	20	3
409256	25	3
409257	32	3
409258	40	3
409259	50	3
409260	63	3
409280 <sup>1</sup>	80	4,5
409281 <sup>1</sup>	100	4,5
409282 <sup>1</sup>	125	4,5
	<b>Vierpolig - 400V~</b>	
409329	1	4
409330	2	4
409331	3	4
409332	4	4
409333	6	4
409334	10	4
409336	16	4
409337	20	4
409338	25	4
409339	32	4
409340	40	4
409341	50	4
409342	63	4
409362 <sup>1</sup>	80	6
409363 <sup>1</sup>	100	6
409364 <sup>1</sup>	125	6

<sup>1</sup> Niet geschikt voor aansluitrails

Hulpstukken en gemotiveerde bedieningen DX<sup>3</sup>  
**blz. 196**



Selectiviteit tussen automaten,  
gebruik de XLPro<sup>3</sup> Tool op **legrand.be**