

Differentieelschakelaars DX³-ID



411570



411956



411761



411967

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Conform de norm IEC 61008-1

Niet goedgekeurd voor residentiële installaties (zie gamma TX³ blz. 178)

Type A : detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent

Type F : detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent, versterkte immuniteit tegen ongewilde uitschakelingen (verstoorde omgevingen: informaticacircuits, blikseminslagen, fluorescentielampen...) en detectie van hoogfrequente foutstromen

Type B : detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (machines met snelheidsregelaars, fotovoltaïsche installaties, telefooncentrales, medische materialen,...)

Compatibel met hulpstukken en gemotoriseerde bedieningen
Geleverd zonder klemmenafscherming (zie blz. 197)

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Conform de norm IEC 61008-1

Nulleiderpool rechts (behalve type B)

Niet goedgekeurd voor residentiële installaties (zie gamma TX³ blz. 178)

Type A : detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent

Type B : detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (machines met snelheidsregelaars, fotovoltaïsche installaties, telefooncentrales, medische materialen,...)

Compatibel met hulpstukken en gemotoriseerde bedieningen
Geleverd zonder klemmenafscherming (zie blz. 197)

Ref.	Tweepolig 230 V~		
	Type A		
	Gevoeligheid (mA)	In (A)	Aantal modules
411550	10	16	2
411554	30	25	2
411555	30	40	2
411556	30	63	2
411557	30	80	2
411569	300	25	2
411570	300	40	2
411571	300	63	2
411572	300	80	2
411584	300 selectief	63	2
	Type F		
411590	30	25	2
411591	30	40	2
411592	30	63	2
	Type B		
411956	30	40	4
411957	30	63	4
411961	300	40	4
411962	300	63	4

Ref.	Vierpolig 400 V~		
	Type A		
	Gevoeligheid (mA)	In (A)	Aantal modules
411760	30	40	4
411761	30	63	4
411762	30	80	4
411763	30	100	4
411770	100	40	4
411771	100	63	4
411772	100	80	4
411773	100	100	4
411780	300	40	4
411781	300	63	4
411782	300	80	4
411783	300	100	4
411800	300 selectief	40	4
411801	300 selectief	63	4
411790	500	40	4
411791	500	63	4
411792	500	80	4
411793	500	100	4
	Type B		
411966	30	40	4
411967	30	63	4
411971	300	40	4
411972	300	63	4