

Lastscheidingschakelaars DX³-IS

van 16 tot 125 A



Afmetingen en technische kenmerken zie **zie blz. 208 of www.ecataleg.be**

Montage op rail EN 60715
Met zichtbare onderbreking

Ref.	Lastscheidingschakelaars met uitschakeling op afstand	
	Werkingscategorie AC 22 A en AC 23A (AC 22 A voor 125 A) volgens EN 60947-3 Rode handgreep Uitschakeling op afstand met aangekoppeld bedieningshulpstuk Uitrustbaar met hulpstukken voor: <ul style="list-style-type: none"> • bediening en signalisatie (blz. 196) • gemotoriseerde bediening (blz. 197) Aanduiding van de werkelijke contactstand: <ul style="list-style-type: none"> • ingeschakelde stand (rode verklikker - I) • open stand (groene verklikker op hendel) 	
	Tweepolig 400 V~	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules
406527	40	2
406528	63	2
	Driepolig 400 V~	
406535	40	3
406536	63	3
	Vierpolig 400 V~	
406543	40	4
406544	63	4
406546 ⁽¹⁾	100	6
406547 ⁽¹⁾	125	6

1 : Kan worden voorzien van koppelbare vierpolige differentieelblokken (blz. 193)

Ref.	Lastscheidingschakelaars	
	Werkingscategorie AC 22A volgens EN 60947-3 Grijs handgreep Contacten met dubbele onderbreking Uitrustbaar met 1 signalisatiehulpstuk DX ³ (blz. 196)	
	Eenpolig 250 V~	
	Nominale stroomsterkte (A)	Aantal modules
	16	1
	20	1
	32	1
	40	1
	63	1
	Eenpolig met verklikker 250 V~	
	Geleverd met lamp	
406404	20	1
406406	32	1
	Tweepolig 400 V~	
406431	16	1
406432	20	1
406434	32	1
406440	40	2
406441	63	2
	Tweepolig met verklikker 250 V~	
	Geleverd met lamp	
406436	20	1
406438	32	1
	Driepolig 400 V~	
406457	20	2
406459	32	2
406460	40	3
406461	63	3
406469	100	3
406470	125	3
	Vierpolig 400 V~	
406477	20	2
406479	32	2
406480	40	4
406481	63	4
406489	100	4
406490	125	4

Koppelbare differentieelblokken **blz. 193**

Bedienings- en signalisatiehulpstukken **blz. 196**