

CX³ vermogencontactoren met manuele bediening



Technische kenmerken **zie blz. 209 of www.ecatalog.be**

Conform de norm EN 61095

Ref.	Geluidsarme daluurcontactoren			
	Spoel 230 V~ Contactoren met gedwongen werking met automatische terugkeer Uitrustbaar met hulpstukken (pagina hiernaast)			
	Tweepolig 250 V~			
	I max	Aansluiting	Soort contact	Aantal modules van 17,5 mm
412500	25 A		NO + NG	1
412501	25 A		2 NO	1
412502	25 A		3 NO	2

Ref.	Geluidsarme vermogencontactoren spoel 230 V~			
	Contactoren met gedwongen start (zonder automatische terugkeer) of stop om de testfunctie en storingsverhelping te verzekeren Uitrustbaar met hulpstukken (pagina hiernaast)			
	Tweepolig 250 V~			
	I max	Aansluiting	Soort contact	Aantal modules van 17,5 mm
412558	25 A		2 NO	1
412559 ¹	40 A		2 NO	2
412560 ¹	63 A		2 NO	2
	Vierpolig 400 V~			
412561	25 A		4 NO	1
412562 ¹	40 A		4 NO	2
412563 ¹	63 A		4 NO	2

Ref.	Vermogencontactoren spoel 230 V~			
	Contactoren met gedwongen start (zonder automatische terugkeer) of stop om de testfunctie en storingsverhelping te verzekeren Uitrustbaar met hulpstukken (pagina hiernaast)			
	Tweepolig 250 V~			
	I max	Aansluiting	Soort contact	Aantal modules van 17,5 mm
412544	25 A		2 NO	1
412545 ¹	40 A		2 NO	2
412547 ¹	63 A		2 NO	2
412548 ¹	63 A		2 NG	2
	Driepolig 400 V~			
412549 ¹	40 A		3 NO	3
412550 ¹	63 A		3 NO	3
	Vierpolig 400 V~			
412551	25 A		4 NO	2
412553 ¹	40 A		4 NO	3
412556 ¹	63 A		4 NO	3
412557	63 A		4 NG	3

Ref.	Vermogencontactoren spoel 24 V~			
	Contactoren met gedwongen start (zonder automatische terugkeer) of stop om de testfunctie en storingsverhelping te verzekeren Uitrustbaar met hulpstukken (pagina hiernaast)			
	Tweepolig 250 V~			
	I max	Aansluiting	Soort contact	Aantal modules van 17,5 mm
412514	25 A		2 NO	1
412515 ¹	40 A		2 NO	2
412516 ¹	63 A		2 NO	2
	Vierpolig 400 V~			
412517	25 A		4 NO	2
412518 ¹	40 A		4 NO	3
412519 ¹	63 A		4 NO	3

(1) Hendel bereikbaar na opening van de afsluiter

Geconnecteerde contactor CX³ with Netatmo
Zie blz. 501

