

AlphaRex³ schakelklokken weekprogramma



412631

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Conform EN 60730-1 en EN 60730-2-7
Met tekstgestuurd programmeerconcept, keuze uit 15 verschillende talen, eenvoudige programmering op pc met AlphaSoft-software van Legrand, datasleutel (ref. 412872) en pc-adapter (ref. 412873), programmeerbeveiliging op datasleutel mogelijk, EEPROM-geheugen voor opslag van schakelprogramma's, gangreserve 5 jaar voor datum en tijd, automatische omschakeling zomer-/winteruur, gangnauwkeurigheid +/- 0,1 s/dag, met nuldoorgangsschakeling

Ref.	AlphaRex ³ weekprogramma
	Dag- en wekschakelklok Tijdbesparende programmering door selectie van dagblokken, dagblokken kunnen afzonderlijk worden ingesteld of kunnen uit vooraf ingestelde blokken ma-zo, ma-vr of za-zo worden geselecteerd Tot op de seconde nauwkeurig programmeren Schakeltijden als weekoverzicht in display zichtbaar met de volgende extra comfortfuncties: - Vakantieprogramma - Willekeurig programma - Bedrijfsurenteller, bereik 65.535 u - Stuurgang (ref. 412634) - Nawerkingstijd instelbaar van 0 s > 23 u, 59 min, 59 s - 1 u-test - Invoerbeveiliging via pincode Expertenmodus voor meer extra functies: - cyclusfunctie, inschakeltijd instelbaar tussen 1 s en 1 u, 59 min, 59 s - Stuurgang-extra (ref. 412634 + 412721) - Stuurgang-uit (ref. 412634 + 412721) - Kanaalwisselfunctie (ref. 412641) - Netsynchrone werking instelbaar Achtergrondverlichting Breedte: 2 modules
412631	Weekprogramma, 1 kanaal 230 V, 50/60 Hz 1 wisselcontact 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1 56 programma's Kortste schakeltijd 1 s
412641	Weekprogramma, 2 kanalen 230 V, 50/60 Hz 2 wisselcontacten 250 V/50 Hz, 2 x 16 A~ cos φ = 1 56 programma's (28 per kanaal) Kortste schakeltijd 1 s
412634	Weekprogramma met stuurgang, 1 kanaal 230 V, 50/60 Hz Met stuurgang 1 wisselcontact 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1 56 programma's Kortste schakeltijd 1 s

AlphaRex³ schakelklokken astronomisch programma



412657

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Conform EN 60730-1 en EN 60730-2-7
Met tekstgestuurd programmeerconcept, keuze uit 15 verschillende talen, eenvoudige programmering op pc met AlphaSoft-software van Legrand, datasleutel (ref. 412872) en pc-adapter (ref. 412873), programmeerbeveiliging op datasleutel mogelijk, EEPROM-geheugen voor opslag van schakelprogramma's, gangreserve 5 jaar voor datum en tijd, automatische omschakeling zomer-/winteruur, gangnauwkeurigheid +/- 0,1 s/dag, met nuldoorgangsschakeling

Ref.	AlphaRex ³ astro
	Met gecombineerde functie voor het opstellen van schakelprogramma's, waarbij de werking van de verbruiker op basis van astronomische tijden en/of vast ingestelde tijden wordt gestuurd Dagelijkse astronomische berekening van de tijdstippen van zonsopgang en zonsondergang door invoering van positie of coördinaten Offset voor tijdstippen van zonsopgang en zonsondergang met +/- 120 min instelbaar De tijdverschillen worden voor de tijdstippen van zonsopgang en zonsondergang afzonderlijk ingesteld Sturing rechtstreeks vanuit de verdeelkast, geen afzonderlijke lichtsensor nodig Tijdbesparende programmering op basis van dagblokken, dagblokken die individueel kunnen worden ingesteld of die uit vooraf ingestelde blokken ma-zo, ma-vr of za-zo worden geselecteerd Tot op de seconde nauwkeurig programmeren Schakeltijden als weekoverzicht in display zichtbaar met de volgende extra comfortfuncties: - Vakantieprogramma - Willekeurig programma - Bedrijfsurenteller, bereik 65.535 u - Stuurgang (ref. 412654) - Nawerkingstijd instelbaar van 0 s ... 23 u 59 min, 59 s - 1 u-test - Invoerbeveiliging pincode Expertenmodus voor meer extra functies: - Cyclusfunctie, inschakeltijd instelbaar tussen 1 s en 1 u 59 min, 59 s - Stuurgang-extra (ref. 412654) - Stuurgang-uit (ref. 412654) - Netsynchrone werking instelbaar - Achtergrondverlichting Breedte: 2 modules
412654	Astro, 1 kanaal 230 V, 50/60 Hz met stuurgang 1 wisselcontact 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1 56 programma's Kortste schakeltijd 1 s
412657	Astro, 2 kanalen 230 V, 50/60 Hz 2 wisselcontacten 250 V/50 Hz, 2 x 16 A~ cos φ = 1 56 programma's (28 per kanaal) Kortste schakeltijd 1 s