

AlphaRex³ schakelklokken jaarprogramma



Technische kenmerken zie www.ecatleg.be

Conform EN 60730-1 en EN 60730-2-7.

Met tekstgestuurd programmeerconcept, schakeltijden als weekoverzicht in display zichtbaar, met achtergrondverlichting, tot op de seconde nauwkeurig programmeren, keuze uit 15 verschillende talen, eenvoudige programmering met pc en met behulp van de AlphaSoft-software van Legrand, datasleutel en pc-adapter, mogelijkheid om programma's eenvoudig en snel naar andere klokken over te brengen en/of veiligheidskopieën op te stellen met datasleutel ref. 412872, tijdbesparende programmering op basis van dagblokken die individueel kunnen worden ingesteld of selectie uit vooraf ingestelde blokken ma-zo, programmeerbeveiliging op datasleutel mogelijk, EEPROM-geheugen voor de beveiliging van de schakelprogramma's, gangreserve 5 jaar voor datum en tijdstip, automatische omschakeling zomer-/winteruur, gangnauwkeurigheid +/- 0,1 s/dag, met nuldoorgangsschakeling.

Ref.	AlphaRex ³ jaarprogramma
412629	<p>Jaar- en weeschakelklok met extra astrofunctie voor alle kanalen 84 schakelprogramma's per kanaal met: - 28 weekprogramma's, 28 jaarprogramma's, 28 uitzonderingsprogramma's (prioriteitsprogramma) kortste schakeltijd 1 s Met de volgende extra comfortfuncties: - astrofunctie (tijdstip van zonsopgang/-ondergang), combineerbaar met tijdschakelaarfunctie - Offset instelbaar met +/- 120 min. of +/- 12°00' - Willekeurig programma - Bedrijfsuren teller, bereik 65.535 u - Stuurgang (ref. 412629) - Nawerkingstijd instelbaar van 0 s > 23 u 59 min, 59 s - 1 u-test - Invoerbeveiliging via pincode Expertenmodus voor meer extra functies: - Cyclusfunctie, inschakeltijd van 1 s > 1 u 59 min, 59 s - Stuurgang-extra (ref. 412629/725) - Stuurgang-uit (ref. 412629/725) - Cyclusfunctie, inschakeltijd instelbaar tussen 1 s en 1 u 59 min, 59 s - Kanaalwisselfunctie (ref. 412630) - Netsynchrone werking instelbaar Breedte: 2 modules Jaarklok, 1 kanaal 230 V, 50/60 Hz, met stuurgang 1 wisselcontact 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1</p>
412630	<p>Jaarklok, 2 kanalen 230 V, 50/60 Hz 2 wisselcontacten 250 V/50 Hz, 2 x 16 A~ cos φ = 1</p>

Ref.	Programmeringstoebehoren
412872	<p>Datasleutel Inlezen van schakelprogramma's in de klok; daarbij moet op de klok de functie 'SLEUTEL LEZEN' worden geselecteerd. Overbrengen van schakelprogramma's op de sleutel via de functie 'SLEUTEL SCHRIJVEN' op de klok. Op die manier kunnen programma's eenvoudig en snel op andere klokken worden overgezet en/of kunnen veiligheidskopieën worden gemaakt</p>
412873	<p>Pc-adapter met USB-interface voor de programmering van een datasleutel op de pc inclusief AlphaSoft-programmeersoftware, datasleutel ref. 412872 en extra lezer voor datasleutel ref. 004781 Systeemvereisten: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10</p>

Keuzetabel

Ref.	Schakelkanalen	Dagprogramma	Weekprogramma	Astroprogramma	Jaarprogramma	Uitzonderingsprogramma	Vakantieprogramma	Willekeurig programma	Bedrijfsuren teller	Relaisfunctie	Kanaalwisselfunctie	Correctiefunctie offset	Impulsfunctie	Cyclusfunctie	Stuurgang	Synchrone werking instelbaar	1-uurtest	Pincode	PC-programmering	Contrastinstelling	Achtergrondverlichting
412631/721	1	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓ ¹⁾	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
412641/722	2	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
412634	1	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
412654/723	1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
412657/724	2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
412629/725	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
412630/726	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
412704	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹⁾	✓		✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
412705	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓		✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ Impulsfunctie programmeerbaar via tot op de seconde nauwkeurige invoering

²⁾ Tijdsynchronisatie via externe DCF-77-antenne of gps-antenne Tijd- en positiecoördinaten met gps/DCF-module