

Schemerschakelaars modulair



412623



412626



412860

Schemerschakelaars en thermostaat voor opbouw



069517



049843



049898

Installatieschema's en afmetingen zie www.ecatalog.be

Voor het in- en uitschakelen van een verlichtingskring in functie van de lichtsterkte (valavond, zonsopgang)
Geleverd met foto-elektrische cel IP 65
Voeding: 230 V~ 50/60 Hz

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Standaard
412623	Uitgang 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ 2000 W gloeilamp 2000 VA fluo serie gecompenseerd 1000 W fluo parallel gecompenseerd 70 μ F 1000 W spaarlamp en LED 2000 VA halogeenlamp met ferromagnetische transfo 2000 VA halogeenlamp met elektronische transfo Automatische vertragingstijd Instelbaar van 2 tot 100000 lux Breedte: 1 module Geleverd met foto-elektrische cel ref. 412860
412626	Programmeerbaar AlphaLux³ 56 dag/week of jaarprogramma's mogelijk Uitgang 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \varphi = 1$ 2000 W gloeilamp 2000 V~ fluo serie gecompenseerd 1000 W spaarlamp en LED Geïntegreerde bedrijfsurenteller Grote nauwkeurigheid van de klok: 0,1 s/dag \approx 25°C Gangreserve van de klok: 5 jaar Instelbaar van 1 tot 100000 Lux Automatische omschakeling zomer-/wintertijd Breedte: 2 modules Programmering rechtstreeks via klavier of met behulp van de programmasleutel ref. 412872 (blz. 214) Geleverd met foto-elektrische cel ref. 412860
412860	Foto-elektrische vervangcel IP65 IP 65 - IK 07 Voor gebruik samen met de schemerschakelaars ref. 412623 en 412626

Ref.	Plexo - IP 55
069517	Ontsteekt de verlichting bij valavond en dooft de verlichting bij zonsopgang Schemerschakelaar Voeding: 230 V~ Uitgang: 250 V~ - 10 A - $\cos \varphi = 1$ 1400 W gloeilamp 400 VA fluolamp Lichtsterktedrempel: 0,5 tot 1500 lux
069651	Opbouwdoos 1 mechanisme voor foto-elektrische cel Bevestigingspunten van de doos blijven bereikbaar, zelfs met gemonteerde kabelinvoeren Kabelinvoeren met membraan, uitneembaar en perforerbaar zonder uitsnijding
049843	Luxo Rex - IP 54 Ontsteekt de verlichting bij valavond en dooft de verlichting bij zonsopgang Voeding: 230 V~ - uitgang 16 A - $\cos \varphi = 1$ 2000 W gloeilamp 2000 VA fluo serie gecompenseerd 1000 VA fluo parallel gecompenseerd 70 μ F 1000 W spaarlamp 2000 VA halogeenlamp met ferromagnetische transfo 2000 VA halogeenlamp met elektronische transfo Lichtsterktedrempel: 1 tot 100 klux
049898	Omgevingsthermostaat in opbouw Regelbereik: geen vriestemperatuur en tot + 30 °C Regelknop met aanwijzer en blokkeringsnok Werkingsverklikker • Bevestiging op muur op inbouwdoos \varnothing 60 mm of in opbouw (80 x 80 x 37 mm) • 1 uitgang met wisselcontact • Onderbrekingsvermogen: - 16 A - 230 V~ ohmse belasting - 2,5 A - 230 V~ inductieve belasting • Maximum 10 mA tot 500 mA - 12 tot 48 V • Regelprecisie \pm 1 °C (categorie A) - klasse II • Keuzeschakelaar zomer/winter : mogelijkheid tot koeling door verhoging van de temperatuur en tot verwarming door verlaging van de temperatuur