

Wisselschakelaars, drukknoppen en drukknopschakelaars CX³, omschakelaars



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Wisselschakelaars	Aantal modules
412900	Volgens de norm EN 60669-1 Nominale stroomsterkte 32 A Max. vermogen op lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat: 250 W Wissel 250 V 	1
412901	2 x wissel 400 V 	2
412902	Wissel met middelpunt 250 V 	1
412903	2 x wissel met middelpunt 250 V 	2
412904	Schakelaar NO + NG 250 V 	1

Ref.	Drukknoppen	Aantal modules
412908	Monostabiele positie Volgens de norm EN 60669-1 Nominale stroomsterkte 20 A - 250 V Drukknoppen - eenvoudige functie 1 NO 	1
412909	1 NG 	1
412916	Drukknop - dubbele functie zonder verklikker 1 NO (groen) + 1 NG (rood) 	1
412918	Drukknoppen - dubbele functie met verklikker 1 NO + groene LED verklikker 12/48 V~/=	1
412919	1 NG + rode LED verklikker 12/48 V~/=	1
412920	1 NO + groene LED verklikker 110/400 V~	1
412940	1 NG + rode LED verklikker 110/400 V~	1

Ref.	Drukknopschakelaars	Aantal modules
412910	Bistabiele positie Volgens de norm EN 60669-1 Nominale stroomsterkte 20 A - 250 V Max. vermogen op lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat: 250 W Drukknopschakelaars - eenvoudige functie 2 NO 	1
412911	1 NO + NG 	1
412912	Drukknopschakelaars - dubbele functie met verklikker 1 NO + groene LED verklikker 12/48 V~/=	1
412913	1 NG + rode LED verklikker 12/48 V~/=	1
412914	1 NO + groene LED verklikker 110/400 V~	1
412915	1 NG + rode LED verklikker 110/400 V~	1

Ref.	Omschakelaars	Aantal modules
004655	Onderbrekingsvermogen AC 22 A volgens IEC 60947-3 4 richtingen met nulstand Voor bediening van éénpolige ventilatie Nominale stroomsterkte (A) 16 A 400 V~ Aansluiting Positie 	3
004656	Wissel met terugkeer naar nulstand Tweepolig 16 A 400 V~ 	3
004658	Wissel met nulstand Tweepolig 16 A 400 V~ 	3