

LED verklidders CX³

Contactdozen en modulaire houders



412921 412931 412934



004280 004282 004283

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be



412950 + 077594 412950 + 412951 + 023874 412950 + 412952

Ref.	LED verklidders	Aansluiting	Aantal modules
	Voorzien van een onvervangbare LED LED levensduur: 100 000 h LED verbruik: • 0,17 W bij 230 V~ • 0,11 W bij 24 V~ Volgens de norm IEC 60947-5-1		
	Enkelvoudig - 12/48 V~/=		
412921	● Groen		1
412922	● Rood		1
412923	● Geel		1
412924	● Blauw		1
412925	○ Wit		1
	Enkelvoudig - 110/400 V~		
412926	● Groen		1
412927	● Rood		1
412928	● Geel		1
412929	● Blauw		1
412930	○ Wit		1
	Dubbel - 12/48 V~/=		
412941	● ● Groen/Rood		1
	Dubbel - 110/400 V~		
412931	● ● Groen/Rood		1
	Drievoudig - 230/400 V~		
412932	○ ○ ○ Wit		1
412933	● ● ● Rood		1
412934	● ● ● Rood/Geel/Groen		1

Ref.	Contactdozen	Aantal modules
	10/16 A - 250 V~	
004280	2P+A	2,5
004282	2P+A met polarisatiesleutel voor beveiligde of speciale kringen	2,5
004283	2P+A met verklidder voor aanwezigheid spanning	2,5
004285	2P+A Duitse standaard (shuko)	2,5

Ref.	Universele modulaire houders
	Hiermee kunt u apparatuur bevestigen op een modulaire rail, zoals bedienings- en signalisatieapparaten, uiteenlopende uitrustingen zoals diodes, schakelaars, enz. ...
	Houder voor Mosaic mechanismes
412950	Voor de montage van mechanismes Mosaic in 2 modules op rail Breedte 2,5 modules
	Adapter voor bedienings- en signalisatie-apparatuur Osmoz
412951	Vorgeboorde houder (Ø22,5 mm) te bevestigen op de universele houder ref. 412950
	Adapter voor uiteenlopende uitrustingen
412952	Volle adapter of afsluitplaat te bevestigen op universele houder ref. 412950 Voor de montage van uiteenlopende uitrustingen (potentiometer, diodes, printplaten...) via doorboring van de adapter