

## Keuze van railstelhouders voor XL<sup>3</sup> S 630 en XL<sup>3</sup> S 4000

		In max. (A)	Vlakke koperen rails				
			400	800	3000	4000	
<b>Montage</b>	<b>Houders</b>						
			<b>339900</b> <b>339901</b>	<b>339906</b>	<b>339920/21/22/23</b> (asafstand : 75 mm)	<b>339929/30</b> (asafstand : 125 mm)	
<b>XL<sup>3</sup> S 630</b>							
	Verticaal op achterwand van kabelmantel	B : 450 mm	339900 + 337980	339906 <sup>(11)</sup>			
	Verticaal op achterwand van wand- of vloerkast	B : 16 modules					
		B : 24 modules		339901 + 337981			
		B : 36 modules		339901 + 337982			
	Hoofdrailstelsel, horizontaal op achterwand	Breedte kabelmantel: 350 mm	339900 + 337979 x 2 <sup>(1)</sup>	339906 <sup>(11)</sup> + 337979 x 2 <sup>(1)</sup>			
		B : 16 modules	339900 + 337980 x 2 <sup>(1)</sup>	339906 <sup>(11)</sup> + 337980 x 2 <sup>(1)</sup>			
		B : 24 modules	339900 + 337981 x 2 <sup>(1)</sup>	339906 <sup>(11)</sup> + 337981 x 2 <sup>(1)</sup>			
		B : 36 modules	339900 + 337982 x 2 <sup>(1)</sup>	339906 <sup>(11)</sup> + 337982 x 2 <sup>(1)</sup>			
<b>XL<sup>3</sup> S 4000</b>							
	Hoofdrailstelsel, horizontaal boven of onderaan in de kast	D : 400			339920/23 + 339936/37/38/39 <sup>(5)</sup>		
		D : 600	Toegang aan voorkant <sup>(2)</sup>			339921/23 + 339936/37/38/39 <sup>(5)</sup>	
			Toegang aan achterkant <sup>(3)</sup>			339921/23 + 339936/37/38/39 of 339920/23 + 339936/37/38/39 <sup>(6)</sup>	339929/30
		D : 800	Toegang aan voorkant <sup>(2)</sup>			339922/23 + 339936/37/38/39 <sup>(5)</sup>	
			Toegang aan achterkant <sup>(3)</sup>			339922/23 + 339936/37/38/39 of 339921/23 + 339936/37/38/39 <sup>(6)</sup>	339929/30
			Horizontaal in het midden	D : 400			339920/23 + 339936/37/38/39 <sup>(7)</sup>
D : 600	Toegang aan voorkant <sup>(2)</sup>					339921/23 + 339936/37/38/39 <sup>(7)</sup>	
	Toegang aan achterkant <sup>(3)</sup>					339921/23 + 339936/37/38/39 <sup>(7)</sup> of 339920/23 + 339936/37/38/39 <sup>(8)</sup>	339929/30
D : 800	Toegang aan voorkant <sup>(2)</sup>					339922/23 + 339936/37/38/39 <sup>(7)</sup>	
	Toegang aan achterkant <sup>(3)</sup>					339922/23 + 339936/37/38/39 <sup>(7)</sup> of 339921/23 + 339936/37/38/39 <sup>(8)</sup>	339929/30
	Verticaal lateraal in kabelmantel			D : 400	339900 + 339734		339920/23 + 339936/37/38/39 <sup>(4)</sup>
		D : 600	Toegang aan voorkant <sup>(2)</sup>	339900 + 339735	339906 + 339735	339921/23 + 339936/37/38/39	
			Toegang aan achterkant <sup>(3)</sup>	339900 + 339735	339906 + 339735	339921/23 + 339936/37/38/39	
		D : 800	Toegang aan voorkant <sup>(2)</sup>	339900 + 339736	339906 + 339736	339922/23 + 339936/37/38/39	
			Toegang aan achterkant <sup>(3)</sup>	339900 + 339736	339906 + 339736	339922/23 + 339936/37/38/39	

1 : Enkel indien de vaste steunen werden toegevoegd tussen de functionele stijprofielen van de kasten (in functie van de gevraagde lpk)

2 : Het horizontale hoofdrailstelsel bevindt zich voraan in de kast. De verticale railstelsel zijn dus toegankelijk langs de voorkant van de kast, achter de afschermplaat (voornamelijk via kabelmantels)

3 : Het horizontale hoofdrailstelsel bevindt zich op de achterwand van de kast. De verticale railstelsel zijn dus toegankelijk langs de achterkant van de kast, door het achterpaneel te verwijderen

4 : Aansluiting enkel mogelijk via een horizontaal boven of onderaan gelegen railstel dat bestaat uit alu C-rails ; 5 : gedeeltelijk frame