

## Keuze van de geoptimaliseerde verdeling HX<sup>3</sup>

Verdeling HX <sup>3</sup>		Imax	ref.	XL <sup>3</sup> 160	XL <sup>3</sup> 400	XL <sup>3</sup> 800	XL <sup>3</sup> 4000
Verdeelklemmen HX <sup>3</sup> auto (blz. 245)		125 A	405230 (1 rij)		●	●	●
			405231 (1/2 rij)	●	●	●	●
Verdeelklemmen HX <sup>3</sup> plug (blz. 246)		125 A	405240 (24 modules)	●	●	●	●
			405241 (36 modules)			●	●
Vierpolige rijverdeelklemmen HX <sup>3</sup> (blz. 247)		250 A	404480 <sup>(1)</sup> (24 modules) 404481 <sup>(2)</sup> (24 modules)		●		
		400 A	404483 <sup>(1)</sup> (24 modules) 404484 <sup>(2)</sup> (24 modules)			●	●

(1) Met directe verbinding, voeding door railstel op achterwand  
(2) Zonder verbinding, voeding door het hoofdapparaat op de rij of door de zijdelingse voedingsmodule ref. 404482

## Keuze van de verdeling HX<sup>3</sup>/VX<sup>3</sup> IS

IS-verdeling in vloerkast XL <sup>3</sup> 4000			IS 223	IS 233	IS 333	
Kolomframe VX <sup>3</sup> IS (blz. 256)		Stijgprofielen, isolerende houders en schotten vorm 4b	Voor diepte 725 mm	404600	404600	404600
			Voor diepte 975 mm	404602	404602	404602
		Staven aluminium (vertind koper)	1250 A	404604	404604	404604
			2000 A	404606	404606	404606
Basissen VX <sup>3</sup> IS voor apparaten (blz. 256)		DPX <sup>3</sup> 160	3P	404610	404620	404640
			4P	404611	404621	404641
		DPX <sup>3</sup> 160 differentieel	4P	404611	404631	404651
			DPX <sup>3</sup> 250	3P	404612	404622
		4P		404613	404623	404643
		DPX <sup>3</sup> 250 differentieel	4P	404613	404633	404653
			DPX <sup>3</sup> 630	3P	404616	404626
		4P		404617	404627	404647
DPX <sup>3</sup> 630 met differentieelblok	3P	404616	404636	404656		
	4P	404617	404637	404657		
Vierpolige rijverdeelklemmen (blz. 254-255)		HX <sup>3</sup> IS 125 A (verbindingsmodules : zie blz. 254)		404668	-	-
		HX <sup>3</sup> IS 400 A (basissen : zie blz. 255)		404660	-	-