

Inbouwverdeelkasten

6 en 12 modules per rij



001522

001532

Inbouwverdeelkasten XL³ 160

24 modules per rij



020013 + deur 020283 (blz. 299)

Technische kenmerken: [zie www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Kasten klasse II - IP 40 - IK 07
Zelfdovend volgens EN 60695-2-11
Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-3

Ref.	Mini inbouwverdeelkasten						
	Uitgerust met omkeerbare isolerende gewelfde deur met ingebouwde handgreep, niet uitrustbaar met slot Geleverd met aardingsklemmenblokken IP 2X met schroefklemmen						
	Met witte deur RAL 9010						
001410	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aantal modules van 17,5 mm</th> <th>Aantal rijen</th> <th>Afmetingen inbouw (mm) H x B x D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 + 2</td> <td>1</td> <td>213 x 205 x 71</td> </tr> </tbody> </table>	Aantal modules van 17,5 mm	Aantal rijen	Afmetingen inbouw (mm) H x B x D	6 + 2	1	213 x 205 x 71
Aantal modules van 17,5 mm	Aantal rijen	Afmetingen inbouw (mm) H x B x D					
6 + 2	1	213 x 205 x 71					
001420	Met doorzichtige deur 6 + 2 1 213 x 205 x 71						

Technische kenmerken: [zie www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

IP 40 – IK 08 met deur
IP 30 – IK 04 zonder deur
Vuurbestendig volgens IEC 60695-2-11 - 750 °C / 5 s
Volledig geleverd met:
• metalen inbouwdoos
• uitneembaar frame met gemonteerde rails
• gemonteerde aardingsstaaf uit messing:
36 gaten van 1,5 tot 10 mm², 2 gaten van 35 mm²
• afwerkingskader en afdekplaten in kunststof
Inbouwdiepte: minimum 100 mm
Capaciteit van 24 modules per rij
RAL 7035
Vlakke deuren zijn afzonderlijk te bestellen (blz. 299)
Geschikt voor de plaatsing van een DPX³ 160

Ref.	Inbouwverdeelkasten																		
	Montage in holle wanden of volle muren 12 modules per rij (+ 1 vooruitgesneden module) Uitgerust met omkeerbare deuren met handvaten, uitrustbaar met een sleutelslot ref. 001491 Geleverd met aardingsklemmenblokken IP 2X met steekklemmen en afdekstrips, scheidbaar per module of halve module Geleverd met bevestigingskit voor inbouw in holle wanden (ref. 001490) Hartafstand tussen de rails 125 mm																		
	Met witte gewelfde isolerende deuren RAL 9010																		
001511	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aantal modules van 17,5 mm</th> <th>Aantal rijen</th> <th>Afmetingen inbouw (mm) H x B x D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 + 1</td> <td>1</td> <td>305 x 330 x 86</td> </tr> <tr> <td>001512</td> <td>24 + 2</td> <td>2</td> <td>430 x 330 x 86</td> </tr> <tr> <td>001513</td> <td>36 + 3</td> <td>3</td> <td>555 x 330 x 86</td> </tr> <tr> <td>001514</td> <td>48 + 4</td> <td>4</td> <td>680 x 330 x 86</td> </tr> </tbody> </table>	Aantal modules van 17,5 mm	Aantal rijen	Afmetingen inbouw (mm) H x B x D	12 + 1	1	305 x 330 x 86	001512	24 + 2	2	430 x 330 x 86	001513	36 + 3	3	555 x 330 x 86	001514	48 + 4	4	680 x 330 x 86
Aantal modules van 17,5 mm	Aantal rijen	Afmetingen inbouw (mm) H x B x D																	
12 + 1	1	305 x 330 x 86																	
001512	24 + 2	2	430 x 330 x 86																
001513	36 + 3	3	555 x 330 x 86																
001514	48 + 4	4	680 x 330 x 86																
	Met doorzichtige gewelfde isolerende deuren																		
001521	12 + 1 1 305 x 330 x 86																		
001522	24 + 2 2 430 x 330 x 86																		
001523	36 + 3 3 555 x 330 x 86																		
001524	48 + 4 4 680 x 330 x 86																		
	Met extra vlakke witte metalen deuren RAL 9010 (kader en deur in epoxy gelakt staal)																		
001531	12 + 1 1 305 x 330 x 86																		
001532	24 + 2 2 430 x 330 x 86																		
001533	36 + 3 3 555 x 330 x 86																		
001534	48 + 4 4 680 x 330 x 86																		
	Toebehoren																		
001490	Bevestigingskit voor holle wanden: 4 haken + kabelbevestigingbanden																		
001491	Slot met sleutel nr. 850																		
	Optionele aardingsklemmenblokken IP 2X met steekklemmen																		
005053	Voor beschermgeleiders 5 x 6 tot 25 mm ² en 36 x 1,5 tot 4 mm ²																		

Ref.	Inbouwverdeelkasten		Voorkant (mm)		Inbouwdoos (mm)		
	Aantal rijen	Aantal modules	H	B	H	B	
020013	3	72	695	670	640	617	
020014	4	96	845	670	790	617	
020015	5	120	995	670	940	617	
020016	6	144	1145	670	1090	617	

Bevestigingstoebehoren
020010 Voor plaatsing in holle wanden

Toebehoren voor montage van HX³ plug verdeler
405224 Voor de montage van de HX³ plug rijverdeler 125 A 24 modules ref. 405240 (blz. 246)

Deuren en uitrustingen (blz. 299)