

Klemmenkasten

kastjes 1 tot 9 modules



001301 001302 001304 001306 001308

DRIVIA™ wandkasten

13 modules per rij



401218 401217 + 401332

Afmetingen zie hiernaast

Wandkasten klasse II □ - IP 30 - IK 05
Zelfdovend volgens EN 60695-2-11
Wit RAL 9010

Ref.	Klemmenafschermkasten
	Gefilmd geleverd, opklikbaar deksel (niet vastgeklikt geleverd) en verloodbaar Kasten samengesteld uit: <ul style="list-style-type: none"> • 1 achterwand met langwerpige positioneringsgaten • 1 rail die het doorvoeren van de draden mogelijk maakt
	Kasten 1 tot 4 modules
	Capaciteit in modules van 17,5 mm
001301	1
001302	2
001304	4
	Afmetingen (mm) Hoogte x Breedte x Diepte
	140 x 30 x 72
	140 x 50 x 72
	160 x 90 x 74
	Kast 6 modules
	Geleverd met 1 aardingsklemmenblok IP 2X met 4 klemmen 1,5-16 mm ² (blz. 225)
	Capaciteit in modules van 17,5 mm
001306	6
	Afmetingen (mm) Hoogte x Breedte x Diepte
	160 x 128 x 74
	Toebehoren
001398	Soepele kabelinvoer voor doorgang van stijve buis of kabel

Technische kenmerken: zie hiernaast

Zelfdovend: gloeidraadbestendigheid 750 °C
Conform de norm IEC 60670-24
Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-3

Ref.	Wandkasten 13 modules per rij				
	Conform de norm IEC 60670-24 Wit RAL 9003 - rails in 3 standen kantelbaar en uittrekbaar - ruimte onder de rails: 40 mm - hartafstand tussen de rails: 125 mm - klasse II - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 met deur) Geleverd met: <ul style="list-style-type: none"> - aardingsklemmenblok IP 2X met steekklemmen voor beschermgeleiders - afdekstrips scheidbaar per module en halve module (zie pagina hiernaast) - reeks etiketten en identificatiestrook voor de modulaire apparaten - 1 etikethouder per rij 				
	Aantal rijen	Aantal modules van 17,5 mm	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
401216	1	13	250	250	103,5
401217	2	26	375	250	103,5
401218	3	39	500	250	103,5
401219	4	52	625	250	103,5

Ref.	Kast 8/9 modules
	Kast samengesteld uit: <ul style="list-style-type: none"> • 1 achterwand met langwerpige positioneringsgaten • 1 rail die het doorvoeren van de draden mogelijk maakt
	Kast mini Ekinoxe
	Geleverd met 1 aardingsklemmenblok IP 2X met 8 klemmen 1,5-16 mm ² (blz. 225) Befestiging van het deksel met 4 snelschroeven
	Capaciteit in modules van 17,5 mm
001308	8 + 1
	Afmetingen (mm) Hoogte x Breedte x Diepte
	180 x 190 x 83
	Deuren IP 40 - IK 07
001328	Witte deur
001338	Doorzichtige deur
	Toebehoren
001390	Slot met sleutel nr. 850
001398	Soepele kabelinvoer voor doorgang van stijve buis of kabel

Ref.	Deuren IP 40 - IK 07
	Onzichtbare, voorgemonteerde scharnieren Uitrustbaar met slot ref. 401391 (pagina hiernaast)
	Wit RAL 9003
401331	Voor wandkast ref. 401216
401332	Voor wandkast ref. 401217
401333	Voor wandkast ref. 401218
401334	Voor wandkast ref. 401219
	Transparant
401341	Voor wandkast ref. 401216
401342	Voor wandkast ref. 401217
401343	Voor wandkast ref. 401218
401344	Voor wandkast ref. 401219

Modulaire automaten
Zie blz. 178 of www.ecatalog.be

