

Plexo³ wandkasten

waterdicht IP 65



601954

601962

601962 + 001917 + 001967



001955



001957



001973



004817

Afmetingen blz. hiernaast

Zelfdovend: bestand tegen gloeidraad 650 °C
 Waterdichte kasten IP 65 - IK 09 - Klasse II
 Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-3
 Deur en kast zijn volledig omkeerbaar
 Frame en afdekplaten uitneembaar vanaf de versies met 2 rijen
 2-standenrail voor modulaire producten en gegoten behuizingen
 Hartafstand tussen de rails: 150 mm
 De kast is standaard voorzien van uitdrukbare kabelingangen (zie hiernaast).
 Per type kast worden er membraansluitdoppen meegeleverd (zie hiernaast)
 Kan worden uitgerust met geperforeerde platen en volle afdekplaten voor
 montage van niet-modulaire producten
 Afsluitbare deurgreep, deksel en afdekplaat verzegelbaar
 Slagvast polystyreenmateriaal
 Kastkleur lichtgrijs L750A, dekselkleur donkergrijs L746A
 Geleverd met aardingsklemmenblokken IP2X (behalve ref. 601932), etiketten
 en etikettenhouder

Ref.	Kasten voor 2 tot 8 modules	
	Aantal rijen	Aantal modules van 17,5 mm
601932*	1	2 (+1)
601954	1	4
601956	1	6
601958	1	8

Ref.	Kasten 12 modules per rij	
	Aantal rijen	Aantal afdekstrips van 5 modules
601961	1	1
601962	2	2
601963	3	2

Ref.	Kasten 18 modules per rij	
	Aantal rijen	Aantal afdekstrips van 5 modules
601965	1	1
601966	2	2
601967	3	3
601968	4	3

Ref.	DC-wandkasten voor fotovoltaïsche toepassingen	
	Aantal rijen	Aantal afdekstrips van 5 modules
414033	1	1
414034	2	2

(1) Geleverd zonder aardingsklemmenblok

Ref.	Toebehoren
001966	Slot met sleutel Nr. 850
001967	Verbindingsset Maakt het mogelijk kabels horizontaal aan te leggen tussen 2 kasten of multifunctionele mantels, met behoud van de IP 65-beschermingsgraad
001968	Verzegelingsset Set van 2 verzegelbare klemafschermingen voor deksel en 8 verzegelbare houders voor afdekplaat
001917	Multifunctionele mantels Voor gebruik met kasten van 12 en 18 modules per rij met behulp van een verbindingsset (ref. 001967) Kunnen worden uitgerust met volgende bedieningseenheden en toebehoren: P17 contactdozen van 16 A en 32 A met hartafstand 70 x 70, Plexo contactdozen IP 55 inbouw, Osmoz, modulaire rail op de rugwand van de kast Geleverd met scharnieren die de rug van de kast verbinden met het deksel
001918	Voor kasten met 3 rijen
001969	Bevestigingsbeugels Set van 4 wandbevestigingsbeugels
001961	Afdekstrips 5 modules, scheidbaar in 1/2 modules, donkergrijs
001955	Directe doorboorbare membraansluitdoppen Set bestaande uit 2 ISO sluitdoppen van Ø 32 mm, 5 ISO sluitdoppen van Ø 25 mm en 10 ISO sluitdoppen van Ø 20 mm
001956	Set bestaande uit 100 sluitdoppen ISO Ø 20 mm
001957	Set bestaande uit 100 sluitdoppen ISO Ø 25 mm
001958	Set bestaande uit 100 sluitdoppen ISO Ø 32 mm
001964	Volle afdekplaten Voor kasten met 12 modules per rij
001965	Voor kasten met 18 modules per rij
001962	Geperforeerde bevestigingsplaten LINA 25 plaat voor de plaatsing van niet-modulaire producten. Komt in de plaats van de DIN-rail
401853	Voor kasten met 12 modules per rij, hoogte 150 mm Voor kasten met 18 modules per rij, hoogte 150 mm
001970	Scharnieren Set van 2 scharnieren die de rug van de kast verbinden met het deksel
001971	Bevestigingshouder Voor bevestiging van Plexo schakelmateriaal (complete versie voor inbouw) rechtstreeks op de zijwand van de kast (vanaf kast 2 rijen)
001972	Bevestigingsbeugels voor klemmenblokken Set van 2 houders voor montage van bijkomende klemmenblokken of lege houders in de kast
001973	Enkelvoudige houders voor kasten 1 en 2 rijen 12 en 18 modules Dubbele houders voor kasten 3 en 4 rijen 12 en 18 modules
004817	Lege houders voor klemmenblokken Voor de onbeschermd schroefklemmenblokken (blz. 225)
404821	Lege houder 35 gaten (lengte 276 mm) voor Plexo ³ 12 modules Lege houder 50 gaten (lengte 385 mm) voor Plexo ³ 18 modules en XL ³ 125