

# Metalen wandkasten XL<sup>3</sup> S 160

36 modules per rij



337214



337234

Afmetingen zie **blz. 273**

Wandverdeelkasten geleverd met gemonteerde rails (hartafstand 150 mm) en afdekplaat in de volledige hoogte

Deuren en aardingsrails apart te bestellen

Bieden plaats aan DPX<sup>3</sup> 160 en apparaten voor modulaire beveiliging

Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-2 en -3

IP 40 met deur

IP 30 zonder deur

Boven en onder vooruitgesneden ingangen voor kabeldoorvoer

Geschikt voor kabelgoot Lina 25

## Ref. Wandkasten 36 modules opbouwmontage

Behuizing en afdekplaten: RAL 9003

Ref.	Aantal rijen	Aantal modules	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Diagram
337214	4	144	740	810	135	
337215	5	180	890	810	135	
337216	6	216	1040	810	135	
337217	7	252	1190	810	135	
337218	8	288	1340	810	135	

## Ref. Wandkasten 36 modules inbouwmontage

Geleverd met bevestigingsbeugels

Afdekplaten: RAL 9003

Ref.	Aantal rijen	Aantal modules	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Diagram
337234	4	144	812	883	138	
337235	5	180	962	883	138	
337236	6	216	1112	883	138	
337237	7	252	1262	883	138	
337238	8	288	1412	883	138	