



337254



337264



337274



337284

Ref.	Metalen deuren
	Geleverd met handgreep ref. 339710
	Voor wandkasten 24 modules per rij
	Voor wandkast (modules)
337252	2 x 24
337253	3 x 24
337254	4 x 24
337255	5 x 24
337256	6 x 24
337257	7 x 24
337258	8 x 24
	Voor wandkasten 36 modules per rij
337264	4 x 36
337265	5 x 36
337266	6 x 36
337267	7 x 36
337268	8 x 36
Ref.	Glazen deuren
	Geleverd met handgreep ref. 339710
	Voor wandkasten 24 modules per rij
	Voor wandkast (modules)
337272	2 x 24
337273	3 x 24
337274	4 x 24
337275	5 x 24
337276	6 x 24
337277	7 x 24
337278	8 x 24
	Voor wandkasten 36 modules per rij
337284	4 x 36
337285	5 x 36
337286	6 x 36
337287	7 x 36
337288	8 x 36
Ref.	Vervangingshandgrepen voor deuren
339710	Handgreep voor deur XL ³ S 160
339715	Handgreep met cilinderslot nr. 405 Geleverd met 1 set van 2 sleutels
Ref.	Toebehoren
337404	Koppelingsskit Om twee wandkasten XL ³ S 160 verticaal te verbinden
337400	Muurbevestigingsbeugels Set van 4 muurbevestigingsbeugels
337406	Bevestigingsset voor holle wand Bevestigingsset voor wandkasten XL ³ S 160 met inbouwmontage voor holle wanden
337405	Bevestigingsbeugels voor kast Set van 2 steunen

Réf.	Bevestigingsplaat en afdekplaat voor DPX ³ 160																				
337410	Voor wandkasten XL ³ S 160 - 24 modules per rij																				
337411	Voor wandkasten XL ³ S 160 - 36 modules per rij																				
Réf.	Hoogteregelingskit rail voor DPX ³ 160																				
337407	Laat toe de rail op de juiste hoogte te plaatsen om een DPX ³ 160 te bevestigen Voor XL ³ S 160 kasten, 24 en 36 modules per rij																				
Réf.	Zelfklevende planhouders																				
	Open - RAL 7035																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Buitenafmetingen</th> <th colspan="3">Binnenafmetingen</th> </tr> <tr> <th>Hoogte (mm)</th> <th>Breedte (mm)</th> <th>Hoogte (mm)</th> <th>Breedte (mm)</th> <th>Diepte (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>235</td> <td>340</td> <td>200</td> <td>310</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>260</td> <td>130</td> <td>230</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Buitenafmetingen		Binnenafmetingen			Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	235	340	200	310	18	165	260	130	230	18
Buitenafmetingen		Binnenafmetingen																			
Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)																	
235	340	200	310	18																	
165	260	130	230	18																	
036580																					
036581																					
036582	Gesloten - RAL 7035 Stijf, kunststof, IP 50 Binnenafm.: 324 x 120 x 18 mm																				
009799	Transparant Soepele kunststof - A4 - 305 x 220 mm																				
Réf.	Verhogingsrail																				
338240	Om modulaire apparatuur op dezelfde rij te plaatsen naast DPX ³ 160/250																				
Réf.	Afdekstrips RAL wit 9003																				
001660	5 modules, scheidbaar per module en halfmodule																				
339754	24 modules, gladde strook, opdeelbaar																				
Réf.	Zelfklevende clipsbare merktekenhouder																				
	Geleverd met reeks etikettes om de rijen op de afdekplaat aan te geven																				
339755	24 modules																				
339756	36 modules																				
Réf.	Aansluiting van de beveiligingsgeleiders																				
	Bijkomende messingstaaf Voor beveiligingsgeleiders. Wordt bevestigd aan de hand van de meegeleverde beugels																				
037300	Voor behuizing breedte 24 modules																				
339757	Voor behuizing breedte 36 modules																				
	Equipotentiaalverbindingseleider Lengte 350 mm. Doorsnede 6 mm ²																				
339753																					