

XL³ S 630

universele rails en platen



339560



339540



339585



338243

XL³ S 630

volle en geperforeerde afdekplaten



339588



339080

Ref.	Universele rails
338243	Voor behuizing 16 modules
338244	Voor behuizing 24 modules
338245	Voor behuizing 36 modules

Ref.	Universele volle platen
	Voor behuizingen 16 modules
	Hoogte (mm)
339540	200
339541	300
339542	400
339543	600
	Voor behuizingen 24 modules
339544	200
339545	300
339546	400
339547	600
	Voor behuizingen 36 modules
339548	200
339549	300
339550	400
339551	600

Ref.	Universele geperforeerde platen
	Voor behuizingen 16 modules
	Hoogte (mm)
339560	200
339561	300
339562	400
339563	600
	Voor behuizingen 24 modules
339564	200
339565	300
339566	400
339567	600
	Voor behuizingen 36 modules
339568	200
339569	300
339570	400
339571	600

Ref.	Universele steun voor kabelmantel
339751	Verticale gekantelde steun voor kabelmantel

Ref.	Volle metalen afdekplaten
	Bevestiging van de afdekplaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven
	Hoogte 50 mm
	Voor behuizingen (modules) Nuttige hoogte afdekplaat (mm)
339592	16 49
339595	24 49
339598	36 49
	Hoogte 100 mm
339593	16 99
339596	24 99
339599	36 99
	Hoogte 150 mm
339594	16 149
339597	24 149
339600	36 149
	Hoogte 200 mm
339580	16 199
339584	24 199
339588	36 199
	Hoogte 300 mm
339581	16 299
339585	24 299
339589	36 299
	Hoogte 400 mm
339582	16 399
339586	24 399
339590	36 399
	Hoogte 600 mm
339583	16 599
339587	24 599
339591	36 599

Ref.	Geperforeerde afdekplaten voor ventilatie
	Bevestiging van de afdekplaten met grendels, kwartslagschroeven of schroeven
	Hoogte 150 mm
339080	Voor behuizing 16 modules
339081	Voor behuizing 24 modules
339082	Voor behuizing 36 modules
	Hoogte 200 mm
339083	Voor behuizing 16 modules
339084	Voor behuizing 24 modules
339085	Voor behuizing 36 modules

Ref.	Bevestigingstoebereiden voor afdekplaten
339700	Set van 100 grendels voor snelle bevestiging
339701	Set van 100 kwartslagschroeven
339702	Set van 100 schroeven