

XL³ S 4000

vloerkasten en uitrustingen



338005 + 338202
+ 338203



338006 + 338203 x 2



338007 + 338203
+ 338204



338040

Deuren, zij- of achterpanelen, steunen voor afdekplaten en functionele stijprofielen afzonderlijk te bestellen (behalve voor hoekkasten). Geleverd met 4 hoekstukken voor sokkel (ref. 338200)

Geschikt voor beveiligingsapparaten tot 4000 A. Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-2

IP 30 zonder deur

IP 40 met deur

Buitenhoogte 2000 of 2200 mm

Capaciteit 16 modules/rij (vloerkasten breedte* 424 mm), 24 modules/rij (vloerkasten breedte* 574 mm), 36 modules/rij (vloerkasten breedte* 774 mm)

Nuttige afdekbare hoogte 1800 mm of 2000 mm

Ref.	Kasten hoogte 2000 mm			
	Diepte 400 mm		Breedte	
	Afdekbare hoogte (mm)	Aantal modules per rij	totale* (mm)	nuttig (mm)
338001	1800	16	424	350
338002	1800	24	574	500
338003	1800	36	774	700
Diepte 600 mm				
338005	1800	16	424	350
338006	1800	24	574	500
338007	1800	36	774	700
Diepte 800 mm				
338009	1800	16	424	350
338010	1800	24	574	500
338011	1800	36	774	700

Ref.	Kasten hoogte 2200 mm			
	Diepte 400 mm		Breedte	
	Afdekbare hoogte (mm)	Aantal modules per rij	totale* (mm)	nuttig (mm)
338021	2000	16	424	350
338022	2000	24	574	500
338023	2000	36	774	700
Diepte 600 mm				
338025	2000	16	424	350
338026	2000	24	574	500
338027	2000	36	774	700
Diepte 800 mm				
338029	2000	16	424	350
338030	2000	24	574	500
338031	2000	36	774	700

Ref.	Hoekkasten	
	Geleverd met zijpanelen, volle deur en sokkel	
Hoogte 2000 mm		
Voor kast diepte (mm)		
338040	400	
338041	600	
338042	800	
Hoogte 2200 mm		
338050	400	
338051	600	
338052	800	

Ref.	Externe kabelmantels		
	Rechts of links te combineren met de behuizingen met behulp van de koppelingskit ref. 337949/50		
Voor vloerkasten hoogte 2000 mm			
	Afdekbare hoogte (mm)	Totale breedte (mm)	Kastdiepte (mm)
338000	1800	350	400
338004	1800	350	600
338008	1800	350	800
Voor vloerkasten hoogte 2200 mm			
338020	2000	350	400
338024	2000	350	600
338028	2000	350	800

Metalen deuren
Geleverd met vaste handgreep

Ref.	Hoogte 2000 mm	
	Voor vloerkasten breedte (mm)	
338100	350	
338101	450	
338102	600	
338103	800	
Hoogte 2200 mm		
338110	350	
338111	450	
338112	600	
338113	800	

Glazen deuren
Geleverd met vaste handgreep

Ref.	Hoogte 2000 mm	
	Voor vloerkasten breedte (mm)	
338120	450	
338121	600	
338122	800	
Hoogte 2200 mm		
338130	450	
338131	600	
338132	800	

Vervangingshandgrepen voor deuren
339713 Voor XL³ S 4000
339718 Handgreep met cilinderslot nr. 405
Geleverd met 1 set van 2 sleutels

* zonder zijpanelen