

# XL<sup>3</sup> 160

deuren, uitrustingen, circulatie van de draden, aansluiting van de beschermgeleiders



020255

020265



020273

020283



036581



020093



020399



037300

**Ref. Deuren**  
Geleverd met handvat  
Onderling verwisselbare cilindersloten zijn afzonderlijk te bestellen  
2 vergrendelingspunten boven en onder (voor deuren met hoogte 900 en 1050 mm)

### Gewelfd

Metaal	Glas	Voor kast		Afstand afdekplaat/deur (mm)	
		Hoogte (mm)	Inbouw	Metaal	Glas
020252	020262	450		57	53
020253	020263	600		57	53
020254	020264	750		57	53
020255	020265	900		57	53
020256	020266	1050		57	53

### Vlak<sup>(1)</sup>

Metaal	Glas	Voor kast hoogte (mm)		Afstand afdekplaat/deur (mm)	
		Opbouw	Inbouw	Metaal	Glas
020272	020282	450		38	34
020273	020283	600	695	38	34
020274	020284	750	845	38	34
020275	020285	900	995	38	34
020276	020286	1050	1145	38	34

### Toebehoren voor deuren

#### Cilinders met sleutel voor metalen of glazen deuren

Geleverd met 1 set van 2 sleutels

020291	Type 405
020292	Type 455
020293	Type 1242E
020294	Type 2433A

#### Afdichtingsring voor IP 43

Gebruiksklaar geleverd - lengte 5,5 m voor kasten met totale breedte 660 mm

### Zelfklevende planhouders

#### Open - RAL 7035

	Buitenmaten		Binnenmaten		Diepte (mm)
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	
036580	235	340	200	310	18
036581	165	260	130	230	18

#### Gesloten - RAL 7035

Stijf, kunststof, IP 50  
Binnenmaten: 324 x 120 x 18 mm

#### Doorschijnend

009799 Soepele kunststof A4 - 305 x 220 mm

### Uitrustingen

#### Adapters voor montage op L rail

421071	Voor DPX <sup>3</sup> 160 zonder laterale gemotoriseerde bediening
421073	Voor DPX <sup>3</sup> 160 met differentieel zonder laterale gemotoriseerde bediening
421068	Voor alle DPX <sup>3</sup> 160 met laterale gemotoriseerde bediening
421058	Voor normaal/noodomschakelaar DPX <sup>3</sup> vaste versie




(1) Niet geschikt voor Vistop met frontale bediening

### Uitrustingen (vervolg)

**Verhogingsrail**  
Om modulaire apparatuur op dezelfde rij te plaatsen naast een DPX<sup>3</sup>  
Voor 20 modules

**Afdekstrips RAL 7035**  
Voor metalen of isolerende afdekplaten  
24 modules afsnijdbare gladde strip  
18 modules die per module of 1/2 module van elkaar kunnen worden gescheiden

**Zelfklevende etikettenhouder**  
Geleverd met een strook om een rij te markeren op een afdekplaat, 24 modules



### Circulatie van de draden

**Geleidingsband voor draden**  
Voor een horizontale circulatie van de draden  
Wordt rechtstreeks op de L rails geplaatst  
Geschikt voor messing aardingsstaaf ref. 037300 en staaf 12 x 4 met beugels ref. 037302 (blz. 307)

**Steunen voor bedradingskoker**  
Voor een directe verticale bevestiging van een bedradingskoker Lina 25  
Rechtstreekse bevestiging op het frame van de kast  
Set van 2 stuks

**Afwerkingskap**  
Zorgt voor de afwerking tussen de DLP kabelgoot en de wand- of vloerkast

### Aansluiting van de beschermgeleiders

**Bijkomende aardingsstaaf uit messing**  
Lengte 416 mm, doorsnede 12 x 6,5 mm  
Wordt rechtstreeks op de ingebouwde steunen in de XL<sup>3</sup> 160 kast geplaatst of op rail met band ref. 020094 of op eindblok ref. 037512.  
Capaciteit: 36 gaten Ø 5,3 mm (1,5 tot 10 mm<sup>2</sup>) en 2 gaten Ø 9 mm (35 mm<sup>2</sup>)

**Isolerende steun**  
Set van 2 steunen  
Worden rechtstreeks op de bodem van de kast geplaatst (horizontale of verticale stand)  
Geschikt voor platte staaf 12 x 2 ref. 004819

**Platte staaf 12 x 2**  
Kan uitgerust worden met klemmenblokken IP 2X  
Wordt bevestigd op de functionele stijprofielen van de XL<sup>3</sup> kasten of op de isolerende steun ref. 020090  
Lengte 1 m

**Equipotentiaalverbinding**  
Lengte 350 mm  
Doorsnede 6 mm<sup>2</sup>, verzekert een gelijk equipotentiaal-niveau bij de montage van toebehoren op de deur (> 50V)

### Toebehoren voor montage van HX<sup>3</sup> plug verdeler

405224 Voor de montage van de HX<sup>3</sup> plug rijverdeler 125 A 24 modules ref. 405240 (blz. 246)