



Afmetingen blz. 305

Geschikt voor apparaten tot 400 A
 Vuurbestendig volgens IEC 60695-2-11: 750 °C / 5 s
 Capaciteit 24 modules per rij
 RAL 7035 (sokkel RAL 7004)

Deur is afzonderlijk te bestellen (zie hiernaast)

Vlak geleverd met functionele stijprofielen bevestigd op de achterwand, uitsnijdbare kabeldoorvoerplaat en koppelingstoebehoren (horizontaal en verticaal)

Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-2 en 3

Ref.	Metalen wandkasten				
		IP 43 - IK 08 met dichtingsring en deur IP 40 - IK 08 met deur IP 30 - IK 07 zonder deur			
	Uit te rusten				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte (mm)		Diepte (mm)
			totale	nuttige	
020103	600	550	575	515	175
020104	750	700	575	515	175
020105	900	850	575	515	175
020106	1050	1000	575	515	175
020107	1200	1150	575	515	175
020108	1500	1450	575	515	175
	Externe kabelmantels				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte (mm)		Diepte (mm)
			totale	nuttige	
020123	600	550	310	250	175
020124	750	700	310	250	175
020125	900	850	310	250	175
020126	1050	1000	310	250	175
020127	1200	1150	310	250	175
020128	1500	1450	310	250	175

Ref.	Isolerende wandkasten klasse II				
		IP 43 - IK 07 met dichtingsring en deur IP 40 - IK 07 met deur IP 30 - IK 04 zonder deur			
	Uit te rusten				
	Isolerende wandkasten Geleverd met actieve achterwand voor het verdeelsysteem met C-staven				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte (mm)		Diepte (mm)
			totale	nuttige	
020153	600	550	575	515	175
020154	750	700	575	515	175
020155	900	850	575	515	175
020156	1050	1000	575	515	175
020157	1200	1150	575	515	175
	Externe isolerende kabelmantels				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte (mm)		Diepte (mm)
			totale	nuttige	
020173	600	550	310	250	175
020174	750	700	310	250	175
020175	900	850	310	250	175
020176	1050	1000	310	250	175
020177	1200	1150	310	250	175

Ref.	Metalen vloerkasten				
		IP 43 - IK 08 met dichtingsring en deur IP 40 - IK 08 met deur IP 30 - IK 07 zonder deur			
	Uit te rusten				
	Geleverd met sokkel hoogte 100 mm				
	Hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte (mm)		Diepte (mm)
			totale	nuttige	
020118	1600	1450	575	515	175
020119	1900	1750	575	515	175
	Externe kabelmantels				
	Geleverd met sokkel hoogte 100 mm				
	Hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte (mm)		Diepte (mm)
			totale	nuttige	
020138	1600	1450	310	250	175
020139	1900	1750	310	250	175

Distributie-uitrusting en afdekplaten
(blz. 303 tot 306)

Bekabelingstoebehoren (blz. 307)

Verdeelsystemen (blz. 224 tot 248)