

# XL<sup>3</sup> 400

## deuren en toebehoren



### Ref. Deuren RAL 7035

Geleverd met handvat  
Onderling verwisselbare cilindersloten zijn afzonderlijk te bestellen  
2 vergrendelingspunten boven en onder vanaf hoogte 900 mm

#### Gewelfd

Metaal	Glas	Voor wandkast/vloerkast		Afstand afdekplaat/deur (mm)	
		Hoogte (mm)		Metaal	Glas
020253	020263	600		57	53
020254	020264	750		57	53
020255	020265	900		57	53
020256	020266	1050		57	53
020257	020267	1200		57	53
020258	020268	1500/1600		57	53
020259	020269	1900		57	53

#### Vlak<sup>(1)</sup>

Metaal	Glas	Hoogte (mm)	Metaal	Glas
020273	020283	600	38	34
020274	020284	750	38	34
020275	020285	900	38	34
020276	020286	1050	38	34
020277	020287	1200	38	34
020278	020288	1500/1600	38	34
020279	020289	1900	38	34

#### Vlak voor kabelmantels

Metaal	Hoogte (mm)	Metaal
020163	600	38
020164	750	38
020165	900	38
020166	1050	38
020167	1200	38
020168	1500/1600	38
020169	1900	38

### Toebehoren voor deuren

#### Cilinders met sleutel en afdruk

Voor metalen of glazen deuren  
Geleverd met 1 set van 2 sleutels

020291	Type 405
020292	Type 455
020293	Type 1242E
020294	Type 2433A
020296	Afdruk dubbelbaard

#### Afdichtingsring voor IP 43

Gebruiksklaar geleverd - lengte 5,5 m voor wandkasten (breedte 660 en 910 mm), vloerkasten en kabelmantels

020130	
020299	Handgreep met verwisselbare cilinder (afzonderlijk te bestellen)

(1) Niet geschikt voor Vistop met frontale bediening en voor DPX-IS 250

### Ref. Zelfklevende planhouders

#### Open - RAL 7035

Ref.	Buitenmaten		Binnenmaten		Diepte (mm)
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	
036580	235	340	200	310	18
036581	165	260	130	230	18

#### Gesloten - RAL 7035

Stijf, kunststof, IP 50  
Binnenmaten: 324 x 120 x 18 mm

#### Doorschijnend

Soepele kunststof A4 - 305 x 220 mm

009799

### Toebehoren voor kasten en mantels

#### Kabelbevestigingssteunen

Voor het vasthechten van de voedingskabels via kabelbanden

020135	Voor wand- en vloerkasten
020137	Voor kabelmantels

#### Sokkels

Hoogte 100 mm

020110	Voor wand- en vloerkasten
020112	Voor kabelmantels

#### Universele steun voor kabelmantels

Voor de montage van railklemmen, aardingsklemmen...  
Set van 3 metalen steunen

020196

#### Scheidingsschot voor horizontale onderverdeling

Metalen scheidingsschot

020190

#### Kabeldoorvoerplaat

Bijkomende uitsnijdbare plaat voor XL<sup>3</sup> 400 metalen kasten

020120

#### Platen met soepele ingangen

2 x Ø4 tot 32 mm en 22 x 4 tot 20 mm

020121	Voor metalen XL <sup>3</sup> 400
020171	Voor isolerende XL <sup>3</sup> 400

#### Muurbevestigingsbeugels

Set van 4 metalen beugels voor XL<sup>3</sup> 400 metalen kasten

020100

Set van 4 kunststof beugels voor XL<sup>3</sup> 400 isolerende kasten

020150