

XL³ 400

uitrustingen voor modulaire montage, Vistop tot 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 en DPX-IS 250 op rail



020201



020206



020300



020301

XL³ 400

uitrustingen voor montage DPX³ 160, DPX³ 250 en DPX-IS 250 op plaat



020211



020213



020310



020313

Ref.	Rails
020201	Geheel bestaande uit een rail en 2 bevestigingsbeugels Geschikt voor draadgeleidingsbeugels ref. 020094 rail 1 stand Voor modulaire apparaten en Vistop tot 160 A Worden uitsluitend in XL ³ 400 op de functionele stijprofielen bevestigd
24 modules 020206	Aluminium rail 2 standen Voor DPX ³ 160/250 en DPX-IS 250 met specifieke adapters Geschikt voor de rijverdeelklemmen HX ³ 125 A Wordt uitsluitend in XL ³ 400 op de functionele stijprofielen bevestigd Geschikt voor de draadgeleidingsbeugel ref. 405225 (blz. 307)
421071	Adapters voor montage van DPX³ op rail Voor de montage van DPX ³ op aluminium rail ref. 020206 en op plaat ref. 020211
421073	Voor DPX ³ 160 zonder gemotoriseerde bediening aan zijkant
421068	Voor DPX ³ 160 met differentieel zonder gemotoriseerde bediening aan zijkant
421072	Voor DPX ³ 250 zonder gemotoriseerde bediening aan zijkant
421074	Voor DPX ³ 250 met differentieel zonder gemotoriseerde bediening aan zijkant
421069	Voor alle DPX ³ 250 met gemotoriseerde bediening aan zijkant
026239	Adapter voor montage van DPX-IS 250 op rail Voor de montage van apparaten op aluminium rail ref. 020206 en op plaat ref. 020211 Voor DPX-IS 250
405226	Verhogingsrail aluminium Bestemd voor het naast elkaar plaatsen van modulaire apparaten en DPX ³ 160/250 en DPX-IS 250 gemonteerd op de rail ref. 020206 of op plaat ref. 020211 Voor 20 modules
026299	Verhogingsrail kunststof Wordt bevestigd op een rail voor het naast elkaar plaatsen van TX ³ /DX ³ en DPX-IS 250 gemonteerd op een plaat ref. 026239 Voor 20 modules

Metaal	Isolerend	Afdekplaten
020300	020350	Met kwartslagsluiting en verzegelbaar grijpsysteem Voor modulaire apparaten Hoogte 150 mm
020301	020351	Voor Vistop tot 160 A Hoogte 200 mm
020310	020360	Voor DPX³ of DPX-IS 250 en Vistop tot 160 A Hoogte 300 mm

Ref.	Platen voor apparaten in vaste versie met vooraansluitingen	
020211 ¹	Worden bevestigd op de functionele stijprofielen Verticale montage Plaat uitgerust met een rail voor de montage van DPX ³ 160 en 250 met een bevestigingsadapter ref. 421068/69/71/72 of met plaat voor manuele net-noodomschakelaar ref. 421058 Geschikt voor de combinatie van verschillende apparaten en de montage van modulaire apparaten met verhoging ref. 026299	
020205 ¹ 020209 ¹	Plaat voor montage van DPX-IS 250 Plaat voor montage van DPX ³ 160 en 250 met directe draaibediening	
020213 020215	Horizontale montage Om de opening voor de doorvoer van de kabels te beschermen, gebruik dichting ref. 020240 (blz. 306) Voor 1 magneto-thermische DPX ³ 160 Voor 1 elektronische DPX ³ 250 of 1 DPX ³ 160	
Metaal	Isolerend	Afdekplaten Met kwartslagsluiting en verzegelbaar grijpsysteem Voor DPX³ en DPX-IS 250 in de verticale stand Hoogte 300 mm Hoogte 400 mm voor DPX ³ 250 met klemmen-afschermingen Hoogte 300 mm voor DPX ³ 160/250 met directe draaibediening Voor DPX³ 160 in de horizontale stand Hoogte 150 mm Voor DPX³ 250 in de horizontale stand Hoogte 200 mm
020310	020360	
020311		
020309		
020313	020365	
020317	020366	

Universele platen (blz. 306)

(1) Indien montage bovenaan in de kast, verplicht een afdekplaat van 300 mm te voorzien



SOFTWARE XL PRO³ BORDEN

www.legrand.be
> Service & support > software & schema's