



020401



020406



021251



021261

Afmetingen zie www.ecatalog.be

IP 43 - IK 08 met dichtingsring en deur
 IP 40 - IK 08 met deur
 IP 30 - IK 07 zonder deur
 Wandverdeelkasten in metaal
 Kunnen uitgerust worden met apparaten tot 800 A (700 A als IP > 30)
 Vuurbestendig volgens IEC 60695-2-11: 750 °C / 5 s
 Capaciteit van 24 en 36 modules per rij
 RAL 7035

Vlak geleverd met functionele stijprofielen bevestigd op de achterwand, uitsnijdbare kabeldoorvoerplaat en koppelingstoeberehoren (horizontaal en verticaal)
 Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-2

Ref.	Uit te rusten wandverdeelkasten				
020401 020402	Breedte 660 mm 24 modules per rij				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte		Diepte (mm)
			totale (mm)	nuttige (mm)	
	1050	1000	660	600	230
	1250	1200	660	600	230
020406 020407	Breedte 910 mm Kunnen voorzien worden van een interne kabelmantel 36 of 24 modules (indien interne kabelmantel)				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte		Diepte (mm)
			totale (mm)	nuttige (mm)	
	1050	1000	910	850	230
	1250	1200	910	850	230

Ref.	Interne kabelmantels
	Kits voor interne kabelmantels Plaatsen zich links of rechts aan de binnenkant van de wandkast met breedte 910 mm Bestaan uit een stijprofiel en montage-toeberehoren voor het realiseren van een kabelmantel met een nuttige breedte van 250 mm
020426	Voor wandverdeelkast hoogte 1050 mm, ref. 020406
020427	Voor wandverdeelkast hoogte 1250 mm, ref. 020407
020446	Volle afdekplaten met scharnieren en sloten Voor interne kabelmantel hoogte 1050 mm
020447	Voor interne kabelmantel hoogte 1250 mm

Ref.	Deuren		
	Geleverd met handgreep Onderling verwisselbare cilindersloten zijn afzonderlijk te bestellen (blz. 301) 2 vergrendelingspunten boven- en onderaan		
	Gewelfd		
	Voor wandverdeelkasten	Afstand afdekplaat/deur	
	Hoogte x Breedte (mm)	Metaal	Glas
021251	021261	1050 x 660	67
021252	021262	1250 x 660	67
021256	021266	1050 x 910	67
021257	021267	1250 x 910	67
020130	Dichtingsring IP 43 Gebruiksklaar geleverd - lengte 5,5 m voor wandkasten (breedte 660 en 910 mm), vloerkasten en kabelmantels		

Distributie-uitrustingen en afdekplaten (blz. 312 tot 316)

Bekabelingstoeberehoren (blz. 316)

Verdeelsystemen (blz. 224 tot 250)