

XL³ 800

vloerverdeelkasten



Afmetingen zie www.ecatalog.be

IP 43 - IK 08 met dichtingsring en deur
 IP 40 - IK 08 met deur
 IP 30 - IK 07 zonder deur
 Vloerverdeelkasten in metaal
 Kunnen uitgerust worden met apparaten tot 800 A
 Vuurbestendig volgens IEC 60695-2-11: 750 °C / 5 s
 Capaciteit van 24 en 36 modules per rij
 RAL 7035 (sokkel RAL 7004). Vlak geleverd met functionele stijprofielen
 bevestigd op de achterwand, uitsnijdbare kabeldoorvoerplaat en
 koppelingstoeberehoren (horizontaal en verticaal)
 Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-2

Ref.	Uit te rusten vloerverdeelkasten				
	Geleverd met sokkel, hoogte: 100 mm				
	Breedte 660 mm				
	24 modules per rij				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte		Diepte (mm)
			totale (mm)	nuttige (mm)	
020403	1550	1400	660	600	230
020404	1950	1800	660	600	230
	Breedte 910 mm				
	Kunnen voorzien worden van een interne kabelmantel 36 of 24 modules (indien interne kabelmantel)				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte		Diepte (mm)
			totale (mm)	nuttige (mm)	
020408	1550	1400	910	850	230
020409	1950	1800	910	850	230

Ref.	Interne kabelmantels				
	Kits voor interne kabelmantels				
	Plaatsen zich links of rechts aan de binnenkant van vloerverdeelkasten met breedte 910 mm Bestaan uit een stijprofiel en montage toebehoren om een kabelmantel te realiseren met nuttige breedte van 250 mm				
020428	Voor vloerverdeelkast hoogte 1550 mm, ref. 020408				
020429	Voor vloerverdeelkast hoogte 1950 mm, ref. 020409				
	Bevestigingshulpstukken				
020678	Voor DPX ³ 630 verticaal				
020679	Voor DPX ³ 630 verticaal met differentieel				
	Afdekplaten met scharnieren en sloten				
	Vooruitgesneden voor of DPX ³ 630 met of zonder differentieel				
020448	Voor interne kabelmantel, hoogte 1550 mm				
020449	Voor interne kabelmantel, hoogte 1950 mm				

Ref.	Deuren				
	Geleverd met handgreep Onderling verwisselbare cilindersloten zijn afzonderlijk te bestellen (blz. 301)				
	Gewelfd				
	Voor vloerverdeelkasten		Afstand afdekplaat/deur		
	Hoogte x Breedte (mm)		Metaal	Glas	
	Metaal	Glas			
021253	021263	1550 x 660	67	63	
021254	021264	1950 x 660	67	63	
021258	021268	1550 x 910	67	63	
021259	021269	1950 x 910	67	63	

Ref.	Externe kabelmantels				
	Zijdelingse kabelmantels				
	Langs links of rechts aankoppelbaar Geleverd met sokkel, hoogte 100 mm en koppelingstoeberehoren				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte		Diepte (mm)
			totale (mm)	nuttige (mm)	
020423	1550	1400	460	400	230
020424	1950	1800	460	400	230

Ref.	Bevestigingshulpstukken	
	Voor DPX-IS 630 verticaal	
020627	Voor DPX ³ 630 verticaal	
020628	Voor DPX ³ 630 verticaal met differentieel	
020629	Voor DPX ³ 630 verticaal met differentieel	
	Hoogte (mm)	
	1550	1950
020443	020444	
020441	020442	
	Afdekplaten met scharnieren en sloten	
	Vooruitgesneden voor DPX ³ 630 met of zonder differentieelblok	
	Vooruitgesneden voor DPX-IS 630	
	Deuren	
020433	Voor kabelmantels hoogte 1550 mm	
020434	Voor kabelmantels hoogte 1950 mm	

Ref.	Dichtingsring IP 43	
020130	Gebruiksklaar geleverd - lengte 5,5 m voor wandkasten (breedte 660 en 910 mm), vloerkasten en kabelmantels	

Distributie-uitrustingen en afdekplaten (blz. 312 tot 316)

Bekabelingstoeberehoren (blz. 316)

Verdeelsystemen (blz. 224 tot 250)