

XL³ 800 - IP 55

vloerverdeelkasten IP 55



020454



020459



020474

Afmetingen zie www.ecatalog.be

IP 55 - IK 08 met deur
Vloerverdeelkasten in metaal
Kunnen uitgerust worden met apparaten tot 630 A
Vuurbestendig volgens IEC 60695-2-11: 750 °C / 5 s
Capaciteit van 24 en 36 modules per rij
RAL 7035 (sokkel RAL 7004). Horizontale koppeling

Ref.	Uit te rusten vloerverdeelkasten				
	Geleverd met sokkel, hoogte: 100 mm Geleverd zonder zijpanelen				
	Breedte 700 mm				
	24 modules per rij				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte		Diepte (mm)
			totale (mm)	nuttige (mm)	
020453	1595	1400	700	600	225
020454	1995	1800	700	600	225
	Breedte 950 mm				
	Kunnen voorzien worden van een interne kabelmantel 36 of 24 modules (indien interne kabelmantel)				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte		Diepte (mm)
			totale (mm)	nuttige (mm)	
020458	1595	1400	950	850	225
020459	1995	1800	950	850	225
	Zijpanelen				
	Set van 2 zijpanelen				
020468	Voor vloerverdeelkast hoogte 1595 mm				
020469	Voor vloerverdeelkast hoogte 1995 mm				

Ref.	Interne kabelmantels				
	Kits voor interne kabelmantels				
	Plaatsen zich links of rechts aan de binnenkant van de vloerkast met breedte 950 mm				
	Bestaan uit een scheiding, een stijprofiel en montage toebehoren				
	Voor het realiseren van een kabelmantel met een nuttige breedte van 250 mm				
020428	Voor vloerverdeelkast hoogte 1595 mm, ref. 020458				
020429	Voor vloerverdeelkast hoogte 1995 mm, ref. 020459				
	Bevestigingshulpstukken				
020678	Voor DPX ³ 630 verticaal				
020679	Voor DPX ³ 630 verticaal met differentieel				
	Afdekplaten met scharnieren en sloten				
	Vooruitgesneden voor DPX 250 of DPX ³ 630 met of zonder differentieel				
020448	Voor interne kabelmantel hoogte 1595 mm				
020449	Voor interne kabelmantel hoogte 1995 mm				

Ref.	Deuren		
	Geleverd met handgreep		
	Onderling verwisselbare cilinders zijn afzonderlijk te bestellen (blz. 301)		
	Metaal	Voor vloerverdeelkasten Hoogte x Breedte (mm)	Afstand afdekplaat/deur Metaal
021273		1595 x 700	48
021274		1995 x 700	48
021278		1595 x 950	48
021279		1995 x 950	48

Ref.	Externe kabelmantels				
	Zijdelingse kabelmantels				
	Langs links of rechts aankoppelbaar				
	Geleverd zonder zijpanelen en met een sokkel van hoogte 100 mm				
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte		Diepte (mm)
			totale (mm)	nuttige (mm)	
020473	1595	1400	500	400	225
020474	1995	1800	500	400	225

	Bevestigingshulpstukken				
020627	Voor DPX-IS 630 verticaal				
020628	Voor DPX ³ 630 verticaal				
020629	Voor DPX ³ 630 verticaal met differentieel				
	Afdekplaten met scharnieren en sloten, vooruitgesneden voor DPX³ 630 met of zonder differentieelblok				
020443	Voor externe kabelmantel hoogte 1550 of 1595 mm				
020444	Voor externe kabelmantel hoogte 1950 of 1995 mm				
	Afdekplaten met scharnieren en sloten, vooruitgesneden voor DPX-IS 630				
020441	Voor externe kabelmantel hoogte 1550 of 1595 mm				
020442	Voor externe kabelmantel hoogte 1950 of 1995 mm				
	Deuren				
020483	Voor externe kabelmantel hoogte 1595 mm				
020484	Voor externe kabelmantel hoogte 1995 mm				

Ref.	Toebehoren	
020585	Afdichtingskit IP 55 bij koppeling	
	Lengte 2 x 10 m	
020486 ¹	Koppelingsskit	
020482	Set van 2 hijsogen	

(1) Voor vloerkast hoogte 1595 mm, gebruik 3 kits
Voor vloerkast hoogte 1995 mm, gebruik 4 kits