

XL³ 4000

montage van DMX³ vaste of uitrijdbare versie

XL³ 4000

afdekplaten en toebehoren



020938 + 028822



020844



020959




020051

Ref. Bevestiging van DMX³ / DMX³-I 1600

24 modules	36 modules	
020780	020781	Systeem voor vaste versie Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 1600
	020781	Voor 1 of 2 DMX ³ of DMX ³ -I 1600
020779		Systeem voor kabelmantels Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 1600

Ref. Metalen afdekplaten voor DMX³ / DMX³-I 1600

24 modules	36 modules	
021084	021086	Afdekplaten voor vaste versie Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 1600
021085	021087	Afdekplaten voor uitrijdbare versie Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 1600
	021088	Afdekplaten voor versie naast elkaar Vaste versie Voor 2 DMX ³ of DMX ³ -I 1600
	021089	Uitrijdbare versie Voor 2 DMX ³ of DMX ³ -I 1600
021080		Afdekplaten voor kabelmantels Vaste versie Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 1600
021081		Uitrijdbare versie Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 1600



Ref. Volle afdekplaten voor kabelmantels


021082	Hoogte 200 mm
021083	Hoogte 600 mm

Ref. Bevestiging van DMX³ / DMX³-I 2500/4000

24 modules	36 modules	
020751	020752	Systeem voor vaste versie Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 2500/4000 3P/4P Breedte 600 mm
	020752	Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 2500/4000 3P/4P Breedte 850 mm
020753	020754	Systeem voor uitrijdbare versie Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 2500/4000 3P/4P breedte 600 mm
	020754	Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 2500/4000 3P/4P Breedte 850 mm

Ref. Metalen afdekplaten voor DMX³/DMX³-I 2500/4000

24 modules	36 modules	
020938		Afdekplaten met scharnieren en slot voor DMX ³ vaste en uitrijdbare versie Voor 1 DMX ³ 2500/4000 3P of 1 DMX ³ 2500 - 50/65 kA 4P of 1 DMX ³ -I 2500 3P/4P Breedte 600 mm
020939		Voor 1 DMX ³ 2500 - 100 kA 4P of 1 DMX ³ 4000 4P of 1 DMX ³ -I 4000 Breedte 600 mm
020948		Voor 1 DMX ³ of DMX ³ -I 2500/ 4000 3P/4P Breedte 850 mm



Ref. Volle metalen afdekplaten

24 modules		
		Kwartsagsluiting Verzegelbaar en met grijpsysteem Hoogte (mm)
020840		50
020841		100
020842		150
020843		200
020844		300
020845		400
020846		600

Ref. Met onverliesbare schroeven

24 modules	36 modules	
		Scharnieren ref. 020959 optioneel Hoogte (mm)
020940	020990	50
020941	020991	100
020942	020992	150
020943	020993	200
020944	020994	300
020945	020995	400
020946	020996	600

Ref. Toebehoren voor afdekplaten

020959	Scharnieren Set van 2 scharnieren Geschikt voor de afdekplaten met schroeven
020051	Afdekstrips Voor metalen of isolerende afdekplaat 24 modules, afsnijdbare gladde strip 18 modules, die per module of 1/2 module van elkaar kunnen worden gescheiden
001665	Zelfklevende etikettenhouder Geleverd met een strook om een rij te markeren op een afdekplaat
020399	

Ref. Toebehoren voor deur

020299	Vervanghandgreep voor kasten ≥ 1500 mm Handgreep met verwisselbare cilinder (afzonderlijk te bestellen)
	Cilindersloten Geleverd met een set van 2 sleutels
020291	Type 405
020292	Type 455
020293	Type 1242E
020294	Type 2433A
020296	Afdruk dubbelbaard