

XL³ 4000

samenstelbare vloerverdeelkasten

Vloerkasten		Geheel «dak-basis»	Structuursteunen	Sokkels	Functionele steunen	Steunkaders voor afdekplaten		Dwarsprofiel interne KM ⁽²⁾	Voorplaten interne KM ⁽²⁾	Achterpanelen	Zijpanelen	Deuren						
						vast	draaiend					Gewelfd Metaal	Glas	Vlak Metaal	Glas			
Breedte x Diepte (mm)	Hoogte (mm)																	
		725 x 475	2000	020504	020500	020514	020512	020558	020568	-	-	020542	020541	020554	020564	020574	020584	-
	2200	020504	020850	020514	020852	020855	-	-	-	-	020858	020857	020861	020863	-	-	-	-
725 x 725	2000	020505	020500	020515	020513	020558	020568	-	-	020542	020542	020554	020564	020574	020584	-	-	-
	2200	020505	020850	020515	020853	020855	-	-	-	-	020858	020858	020861	020863	-	-	-	-
725 x 975	2000	020506	020500	020518	020513	020558	020568	-	-	020542	020543	020554	020564	020574	020584	-	-	-
	2200	020506	020850	020518	020853	020855	-	-	-	-	020858	020859	020861	020863	-	-	-	-
975 x 475	2000	020507	020500	020517	020512	020558	020569	-	-	020543	020541	020557	020567	020577	020587	-	-	-
	2200	020507	020850	020517	020852	020855	-	-	-	-	020859	020857	020862	020864	-	-	-	-
975 x 475	2000	020507	020500	020517	020516	020559	020579	020521	020547	020543	020541	020557	020567	020577	020587	-	-	-
	2200	020507	020850	020517	020854	020856	-	020521	020866	020859	020857	020862	020864	-	-	-	-	-
975 x 725	2000	020508	020500	020518	020513	020558	020569	-	-	020543	020542	020557	020567	020577	020587	-	-	-
	2200	020508	020850	020518	020853	020855	-	-	-	-	020859	020858	020862	020864	-	-	-	-
975 x 725	2000	020508	020500	020518	020516	020559	020579	020522	020547	020543	020542	020557	020567	020577	020587	-	-	-
	2200	020508	020850	020518	020854	020856	-	020522	020866	020859	020858	020862	020864	-	-	-	-	-
975 x 975	2000	020509	020500	020519	020513	020558	020569	-	-	020543	020543	020557	020567	020577	020587	-	-	-
	2200	020509	020850	020519	020853	020855	-	-	-	-	020859	020859	020862	020864	-	-	-	-
975 x 975	2000	020509	020500	020519	020516	020559	020579	020523	020547	020543	020543	020557	020567	020577	020587	-	-	-
	2200	020509	020850	020519	020854	020856	-	020523	020866	020859	020859	020862	020864	-	-	-	-	-

Externe kabelmantels		Geheel «dak-basis»	Structuursteunen	Sokkels	Voorplaten	Achterpanelen	Zijpanelen	Metalen deuren	
Breedte x Diepte (mm)	Hoogte (mm)								
		475 x 475	2000	020501	020500	020511	020548	020541	020541
	2200	020501	020850	020511	020867	020857	020857	020857	020865
475 x 725	2000	020502	020500	020514	020548	020541	020542	020571	
	2200	020502	020850	020514	020867	020857	020858	020865	
475 x 975	2000	020503	020500	020517	020548	020541	020543	020571	
	2200	020503	020850	020517	020867	020857	020859	020865	

(1) Met interne kabelmantel (2) KM: kabelmantel