

Bijhorend	Niveau van scheidingsvorm en aansluitingswijze van de apparaten							
	2a	2b		3a	3b		4a	4b
	achter-aansluiting	voor-aansluiting	achter-aansluiting	voor-aansluiting	achter-aansluiting	voor-aansluiting	achter-aansluiting	voor-aansluiting
breedte 24 modules	020891				020891	020891	020891	020891
breedte 36 modules	020899				020899	020899	020899	020899
voor kast XL ³ 6300	021149				021149	021149	021149	021149
breedte 24 modules	020808			020808				
breedte 36 modules	020809			020809				
voor vloerkast				020868		020868		020868
breedte 24 modules			020892	020892	020892	020892	020892	020892
breedte 36 modules			020592	020592	020592	020592	020592	020592
voor vloerkast diepte 475 mm		020827			020827		020827	
voor vloerkast diepte 725 mm		020828			020828		020828	
voor vloerkast diepte 975 mm		020829			020829		020829	
voor vloerkast diepte 475 mm		020837			020837		020837	
voor vloerkast diepte 725 mm		020838			020838		020838	
voor vloerkast diepte 975 mm		020839			020839		020839	
voor vloerkast diepte 475 mm		020536			020536		020536	
voor vloerkast diepte 725 mm		020537			020537		020537	
voor vloerkast diepte 725 mm		020538			020538		020538	
voor vloerkast diepte 975 mm		020539			020539		020539	
voor vloerkast XL ³ 6300 ³		021147			021147		021147	
voor interne kabelmantels diepte 475 mm		020870			020870		020870	
voor interne kabelmantels diepte 725 mm		020871			020871		020871	
voor interne kabelmantels diepte 725 mm		020872			020872		020872	
voor interne kabelmantels diepte 975 mm		020876			020876		020876	
voor externe kabelmantels diepte 475 mm		020873			020873		020873	
voor externe kabelmantels diepte 725 mm		020874			020874		020874	
voor externe kabelmantels diepte 725 mm		020875			020875		020875	
voor externe kabelmantels diepte 975 mm		020886			020886		020886	
voor vloerkast hoogte 2000 mm		020596			020596		020596	
hoogte 200 mm					020597		020597	
hoogte 300 mm					020598		020598	
hoogte 400 mm					020599		020599	
voor vloerkast diepte 725 mm			020848			020848		
voor vloerkast diepte 975 mm			020849			020849		
hoogte 200 mm			020877			020877		
hoogte 300 mm			020878			020878		
hoogte 400 mm			020879			020879		
voor vloerkast diepte 725 mm			020893			020893		
voor vloerkast diepte 975 mm			020894			020894		020894
voor vloerkast						020869		020869
hoogte 200 mm								020887
hoogte 300 mm								020888
hoogte 400 mm								020889
voor afsluiting laatste kit								020895
								020896
								020897
breedte 24 modules diepte 975 mm		020818	020818		020818	020818	020818	020818
breedte 36 modules diepte 975 mm		020819	020819		020819	020819	020819	020819
breedte 24 modules diepte 725 mm		020802	020802		020802	020802	020802	020802
breedte 36 modules diepte 725 mm		020803	020803		020803	020803	020803	020803
voor vloerkast XL ³ 6300		021146	021146		021146	021146	021146	021146



C-staven in aluminium
vertind koper
Zie blz. 235

