

WAND- EN VLOERKASTEN NAARGELANG DE HOOGTE

Klemmenkasten, wandkasten of vloerkasten, oplossingen voor iedere industriële toepassing.



Metaal voor de industriële omgeving.



Polyester voor corrosieve atmosferen.



Inox voor strenge hygiëne eisen.

- Van klemmenkast tot vloerkast :
- hoogte van 150 mm tot 2000 mm
- breedte van 150 mm tot 1600 mm
- diepte van 80 mm tot 800 mm.
- IP 55, IP 56 en IP 66.
- IK 07, IK 08 en IK 10.

BUITENMATEN	METALEN KLEMMENKASTEN ⁽¹⁾		UITRUSTINGEN					
	RAL 7035	Inox 304 L	Volle platen	Symmetrische rail Diepte: 7,5 mm	Symmetrische rails Diepte: 15 mm			
Modellen	H (mm)	B (mm)	D (mm)					
	150	150	80	035600	035650	035660	036790	
	200	200	80	035603	035652	035662	036791	
	150	150	120		035651	035660	036790	
	200	200	120	035604	035653	035662	036791	
	300	300	120	035608	035655	035665	036792	
	400	400	120	035612		035668	036793	
	150	200	80	035602		035661	036791	
	150	300	120	035605		035663	036792	
	200	300	120	035607		035664	036792	
	200	400	120	035610		035666	036793	
	300	400	120	035611		035667	036793	
	200	500	120	035614		035669		036794
	300	500	120	035615		035670		036794
	200	600	120	035617		035671		036795
	300	600	120	035618		035672		036795
	400	600	120	035619		035673		036795
400	800	120	035622		035675		036796	

1 : Bijbehorende producten: muurbevestigingsbeugels 036407, scharnieren 035807, slot 035808 (blz. 337)

Industriële klemmenkasten in kunststof

BUITENMATEN	KLEMMENKASTEN IN KUNSTSTOF ⁽¹⁾				UITRUSTINGEN			
	IP 55 - IK 07 Beperkte diepte	IP 66 - IK 08 Beperkte diepte	IP 55 - IK 07 Grote diepte	Metalen montageplaten				
	Ondoorzichtig deksel Grijs RAL 7035	Transparant deksel Grijs RAL 7035	Ondoorzichtig deksel Grijs T029	Ondoorzichtig deksel Grijs RAL 7035				
Modellen	H (mm)	B (mm)	D (mm)					
	130	130	74	035930	035931	035013		035810
	130	75	74	035900	035901	035007		
	155	110	74	035940	035941	035017		035811
	180	140	86	035950	035951	035022		035812
	220	170	86	035960	035961	035028		035813
	270	170	86	035970	035971	035033		035814
	310	240	124	035980	035981	035044		035815
	360	270	124	035990	035991	035047		035816
	220	170	140				092122 ⁽³⁾	035090
	265	174	154				035043 ⁽²⁾	035092
	359	265	154				035058 ⁽²⁾	035094
310	240	160				035054 ⁽²⁾	092284 ⁽³⁾	035093

1 : Geleverd met bevestigingsschroeven Ø4 mm 3 : 4 grendels
2 : Scharnieren, 2 grendels