

# Metalen wandkasten Atlantic

IP 55/IP 66 - IK 10



036919



036979



035507



036928

Keuzetabel van wandkasten en uitrustingen **blz. 340**  
Technische kenmerken **zie [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)**

IP 66 volgens norm IEC/EN 60529 voor kasten met 1 deur - IP 55 volgens norm IEC/EN 60529 voor kasten met 2 deuren

IK 10 volgens norm IEC/EN 62262

RAL 7035

Nema - Goedkeuringen cULus

Verzwakking EMC 20 dB

Uitstekende bestendigheid tegen corrosie en andere klimatologische omstandigheden

Polyestercoating met textuur 80 µm dik. Scharnieren en assen met hoogwaardige corrosiewerende behandeling

Omkeerbare deur - Knevelsluiting met dubbelbaardslot

Automatische centrering van de uitrusting

Aanvaarding van alle Atlantic toebehoren

Wartelplaatopening onderaan - Optionele diepteregeling van de uitrusting vanaf 600 mm hoogte x 600 mm diepte

Ref.	Metalen kasten met volle plaat					Ref.	Metalen kasten zonder volle plaat						
	Verticaal model			Aantal deuren	Gewicht (kg)		Verticaal model			Aantal deuren	Gewicht metalen deur (kg)	Gewicht glazen deur (kg)	
Buitenmaten (mm)			Buitenmaten (mm)										
	Hoogte	Breedte	Diepte			Metalen deur	Glazen deur	Hoogte	Breedte	Diepte			
036910 <sup>1</sup>	300	200	160	1	3,7	035500 <sup>1</sup>		300	200	160	1	4,2	
036912 <sup>1</sup>	400	300	160	1	6,1	035509 <sup>2</sup>		400	300	160	1	6,3	
036913 <sup>1</sup>	500	400	160	1	9,7	035502	036927	400	300	200	1	6,5	5,865
036917	400	300	200	1	6,7	035503	036928	500	400	200	1	9,7	8,4
036918	500	400	200	1	10,6	035504	036929	600	400	200	1	10,7	9,721
036919	600	400	200	1	12	035507		500	400	250	1	10,7	
036920	600	500	200	1	16,6	035508	036936	600	400	250	1	12	10,6
036921	700	500	200	1	18,4	035512	036940	700	500	250	1	16,5	14,6
036925	500	400	250	1	11,2	035514	036941	800	600	250	1	18,8	20,8
036926	600	400	250	1	12,8	035517		1000	600	250	1	24	
036930	700	500	250	1	19,6	035518		1000	800	250	1	36,4	
036931	800	600	250	1	26,6	035523	036947	800	600	300	1	28,8	20
036932	1000	600	250	1	36,2	035526	036948	1000	600	300	1	33,3	29,6
036933	1000	800	250	1	46,8	035527	036949	1000	800	300	1	42	36
036937	800	600	300	1	28,6	035592		1200	800	300	1	49,6	
036938	1000	600	300	1	37,8	035528		800	600	400	1	31	
036939	1000	800	300	1	50,5	035529		1000	800	400	1	45	
036942	1200	600	300	1	47	035596	036956	1200	800	400	1	57	48,4
036943	1200	800	300	1	62,2	035598	036960	1400	800	400	1	64	53
036944	800	600	400	1	36,8			<b>Vierkant model</b>					
036945	1000	800	400	1	62,3	035505 <sup>2</sup>		300	300	160	1	4,1	
036946	1200	800	400	1	76	035530		300	300	200	1	4,2	
036950	1400	800	400	1	80,9	035531		400	400	200	1	7,7	
						035532		500	500	250	1	11,5	
						035510	036974	600	600	250	1	16,3	15,6
						035524		800	800	300	1	34,2	
						035536		600	600	400	1	28	
								<b>Horizontaal model</b>					
036951 <sup>1</sup>	300	300	160	1	4,9	035501		300	400	200	1	6,5	
036955	300	300	200	1	5,5	035506		400	600	250	1	11,7	
036957	400	400	200	1	8,27	035521		600	800	300	2	28,8	
036959	500	500	200	1	19,8	035537		600	1000	300	2	32	
036962	500	500	250	1	17,8	035534		800	1000	300	2	33,3	
036964	600	600	250	1	25,3	035590		1000	1200	300	2	62,2	
036968	800	800	300	1	47,1								
036972	600	600	400	1	29,6								
								<b>Horizontaal model</b>					
036911 <sup>1</sup>	300	400	160	1	6								
036975	300	400	200	1	14,1								
036976	400	600	200	1	14,8								
036977	400	600	250	1	16,3								
036978	600	800	300	2	32,6								
036979	600	1000	300	2	45,1								
036980	800	1000	300	2	59,6								
036981	1000	1200	300	2	80,6								

1: zonder wartelplaatopening

1: zonder wartelplaatopening, geleverd met volle montageplaat  
2: zonder wartelplaatopening