

Uitrustingen voor metalen Atlantic wandkasten



036300



Cabstop plaat ref. 036496 en montagekit ref. 036498 op wandkast ref. 036981



036735 met rail ref. 036782 (blz. 352)



034795



Retoucheerpenseel 036591



036401



036404



032946

Keuzetabel van wandkasten en uitrustingen **blz. 340**
Technische kenmerken **zie www.ecataleg.be**

Ref.	Sokkels RAL 7016		
	Hoogte 200 mm Voor- en zijplaten Voor wandkasten		
	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Gewicht (kg)
036300	600	300	6
036301	800	300	6,7

Ref.	Cabstop kabeldoorvoerplaten IP 55			
	Kabelingangen bestaande uit een kabelspanner voor de mechanische trekcontlasting en elastomeerstukken voor de waterdichtheid Rechtstreeks te perforeren met de kabel (zonder gereedschap) Sluit perfect af rond de kabel Vervanging van de kabel blijft mogelijk Vuurvast polypropyleen RAL 7035 2 montage mogelijkheden:			
	<ul style="list-style-type: none"> • rechtstreeks op wartelplaatopening van de wandkasten Atlantic • op een vlak oppervlak met kit ref. 036498 			
	Geleverd met:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Afdichtingsstoppen waarmee een geperforeerde ingang kan worden afgesloten, IP 55 verzekerd • Hulpstukken voor het verwijderen van de kabel 			
	Aantal ingangen Ø 5 à 14	Aantal ingangen Ø 14 à 24	Aantal reserves	Direct gemonteerd op opening wandkast Atlantic breedte (mm)
036494	13	1	-	300
036495	13	1	1	400
036496	28	2	1	500-1000
036497	28	2	2	600-800-1200
036498	Montagekit voor plaatsing op volle plaat Ook voor de montage van 2 Cabstop platen: ref. 036494 of 95 en 036496 of 97 Geleverd met isolerende schroevenset IP 55 verzekerd			

Ref. **Kabelingang voor wandkasten Atlantic breedte 600 of 800 mm**

032946 Kabeldoorvoerplaat met borstel IP 43 (doorgang 385 x 30 mm)

Beschermingsgeleiders

Ref.	Massacontactstrips		
	Capaciteit (mm ²)	Bevestigingsafstand (mm)	Ø van de gaten (mm)
034795	6	200	8,5
034796	16	200	8,5
034797	30	200	8,5
036395	Groene/gele draad		
	6	200	6,5

Tijdelijke aftekening

039599 Waterafwasbare balpen

Verfwerking

Ref.	Verfspuitbus
036597	Inhoud: 150 ml Grijs RAL 7035 Beige RAL 7032
036598	Retoucheerpenseel Voor de bescherming van het metalen oppervlak na uitsnijding Corrosiewerende verf Grijs RAL 7035 Andere kleuren op aanvraag
036591	

Toebehoren

Sets van 4 glijrails voor diepteregeling

036743 Voor wandkasten met diepte 250 mm (vanaf breedte 600 mm x hoogte 600 mm)
036744 Voor wandkasten met diepte 300 mm
036745 Voor wandkasten met diepte 400 mm

Muurbevestigingsbeugels (set van 4)

036401 Voor een belasting van 300 kg max.
Zamak RAL 7035
Gebruik in verticale of horizontale stand
Met een dak, uitsluitend horizontale positie
Geleverd met sierdeksel
036404 Staal met hoogwaardige corrosiewerende behandeling

Set van 2 bevestigingsbeugels voor rail

036735 Geleverd met schroeven M6
Voor de bevestiging van een rail diepte 15 mm op de montageprofielen van de deuren

Op aanvraag leverbaar: kits met 2 of 3 scharnieren om deur 180° te openen

