



036256



036276



036263
+ sokkel 036292
+ dak 036295



036256
op console 036436
en dwarssteun 036439

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

IP 66 volgens IEC EN 60529 - LCIE nr. 60059283 - 560528
 IK 10 volgens IEC EN 62262 (EN 50102)
 Goedkeuringen Bureau Veritas
 Klasse II⁽¹⁾
 Glasvezelversterkt polyester
 Zelfdovend 960 °C volgens IEC EN 60695-2-11
 Bijzonder geschikt voor corrosieve omgevingen en klimatologische omstandigheden (thermisch beheer zie blz. 374)
 Omkeerbare deur, opening 180° (behalve ref. 036250)
 Onverliesbare assen in inox (behalve ref. 036250)
 2 dubbelbaardsloten (1 slot voor ref. 036250)
 Directe bevestiging van de uitrusting op de achterwand van de wandkast (schroeven meegeleverd)
 Bevestiging mogelijk van een gedeeltelijke plaat vanaf 500 x 400 x 200 mm en/of rails op tussenblokjes (behalve ref. 036250)
 Optionele diepteregeling vanaf hoogte 400 x breedte 300 mm met ref. 036242
 Kunnen uitgerust worden met Atlantic toebehoren

Ref.	Wandkasten RAL 7035	
	Buitenmaten (mm) Hoogte x Breedte x Diepte	Equivalent metalen wandkasten (mm) Hoogte x Breedte x Diepte
036250	300 x 220 x 160	300 x 200 x 160
036251	400 x 300 x 206	400 x 300 x 200
036252	500 x 400 x 206	500 x 400 x 200
036255	610 x 400 x 257	600 x 400 x 250
036256	720 x 510 x 250	700 x 500 x 250
036261	820 x 610 x 300	800 x 600 x 300
036263	1020 x 810 x 300	1000 x 800 x 300
036264	1220 x 810 x 300	1200 x 800 x 300

Ref.	Wandkasten RAL 7035 met glazen deur	
	Gekleurd gehard glas Buitenmaten (mm) Hoogte x Breedte x Diepte	Afmetingen zichtvenster (mm) Hoogte x Breedte
036271	400 x 300 x 206	235 x 145
036272	500 x 400 x 206	335 x 245
036275	610 x 400 x 257	463 x 245
036276	720 x 510 x 250	570 x 272
036281	820 x 610 x 300	672 x 372
036283	1020 x 810 x 300	770 x 495
036284	1220 x 810 x 300	970 x 495

(1) Geschikt voor het realiseren van volledig geïsoleerde gehelen (klasse II) volgens EN 61439-1

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Ref.	Sokkels RAL 7035
	Hoogte 170 mm Met voor- en achterplaten Voor wandkasten Breedte x Diepte (mm)
036291	600 x 300
036292	800 x 300

Ref.	Daken RAL 7035
	Voor wandkasten Breedte x Diepte (mm)
036293	500 x 250
036294	600 x 300
036295	800 x 300

Ref.	Bevestigingstoebereiden
	IP 66 verzekerd Muurbevestiging via beugels Gebruik in verticale of horizontale stand Met een dak, uitsluitend horizontale stand RAL 7035 Set van 4 beugels geleverd met schroeven en met sierdekselel
036408	Voor wandkasten met hoogte 300 mm Maximale belasting 100 kg
036409	Voor wandkasten met hoogte 400 tot 1200 mm Maximale belasting 150 kg
036240	Bevestiging op achterwand met draadstang Inzetstuk M8 voor wandkasten met hoogte ≥ 400 mm Montage via achterzijde van wandkast
	Bevestiging op de vloer Consoles bestaande uit 2 voeten voor een verhoogde bevestiging van de wandkasten Geleverd met schroeven voor bevestiging van de wandkast Thermisch verzinkt staal Conform de norm EN 50125-3 (toepassingen in spoorwegen, vaste installaties)
036436	Voor wandkasten met hoogte 400 tot 800 mm
036437	Voor wandkasten met hoogte 1000 tot 1200 mm
036439	Set van 2 dwarssteunen tegen het kantelen Mogelijkheid tot het plaatsen van wielletjes ref. 046483

Toebehoren voor bevestiging op paal (blz. 354)