

Atlantic, Atlantic inox en Marina gemeenschappelijke uitrustingen voor wandkasten



Wandkast Atlantic metaal

Technische kenmerken www.ecatalog.be
Schroeven en bevestiging van apparatuur **blz. 373**

Ref.	Geprofileerde stijprofielen		
	Set van 2 stijprofielen		
	Voor wandkasten hoogte (mm)	Lengte (mm)	Profiel
036150 ¹	300	237	L
036151	400	337	L
036152	500	437	L
036153	600	537	L
036154	700	637	L
036155	800	737	L
036156	1000	937	L
036158	1200	1137	L
036159 ¹	1400	1337	L
036192	Op maat te zagen stijprofiel		
	Lengte 3 m - Profiel L		

rails		
Worden op de stijprofielen bevestigd met klipmoer ref. 036442 en schroef ref. 036775 (blz. 373)		
└─ diepte 15 mm		
	Voor kasten breedte (mm)	Lengte van de dwarssteun (mm)
036780	300	243
036781	400	343
036782	500	443
036783	600	543
036784	800	743

Rails op maat te zagen	
	Lengte 2 m
037402	└─ EN 60715
037407	└─ diepte 15 mm
037404	└─ EN 60715 diepte 7,5 mm
047722	└─ diepte 7,5 mm met langwerpige gaten
047723	└─ diepte 15 mm met langwerpige gaten

Beugel voor beschermingsgeleider	
036736	Draagbeugel voor koperen aardingsstaaf Enkel voor Atlantic wandkasten

VDI wandframe voor wandkasten Atlantic, Atlantic inox en Marina	
Voor het inbouwen van de VDI 19 ^o uitrustingen in de wandkasten Atlantic, Atlantic inox en Marina met een breedte van 600 of 800 mm en een diepte van min. 250 mm	
Laat voor wandkasten met een breedte van 400 mm toe, de VDI 10 ^o uitrusting in te bouwen (blz. 1173)	
Mogelijkheid (zonder wandkast) om een wandframe te bouwen door rechtstreekse bevestiging	
Mogelijkheid om de volledige reeks van VDI-bundelbandjes te bevestigen	
046227	Frame 6 U
046228	Frame 12 U
046229	Frame 16 U

(1) Enkel voor Atlantic en Atlantic inox

Atlantic, Atlantic inox en Marina gemeenschappelijke uitrusting voor wandkasten (vervolg)



036360 gemonteerd in metalen Atlantic wandkast 036918 met ref. 036369

Schroeven en bevestiging van apparatuur **blz. 373**

Ref.	Isolerende binnendeuren RAL 7035		
	Rechtstreeks te monteren in de wandkasten Marina en Atlantic inox en met behulp van ref. 036369 in de wandkasten Atlantic metaal		
	IPXXB		
	Zelfdovend 960 °C volgens norm IEC EN 60695-2-11		
	Ingebouwde rasterstructuur op achterkant		
	Aanduiding van het midden op de voorkant		
	Regelbare afstand tussen buiten- en binnendeur van wandkast: 42 tot 50 mm voor wandkasten Atlantic, meer dan 100 mm voor wandkasten Marina		
	Rechts of links openend, voorzien van vingergaten		
	As met onverliesbare scharnieren		
	Dubbelbaardslot: 1 grendel voor hoogte 400 tot 600 mm, 2 grendels vanaf hoogte 700 mm		
	Geschikt voor cilindersloten en andere afdrucken		
		Afmetingen	
	Voor wandkasten Hoogte x Breedte (mm)	Hoogte x Breedte (mm)	Nuttige hoogte x Breedte (mm)
036359	400 x 300	341 x 236	306 x 205
036360	500 x 400	441 x 336	406 x 270
036361	600 x 400	541 x 336	505 x 270
036362	700 x 500	642 x 436	500 x 360
036363	800 x 600	742 x 536	600 x 460
036364	1000 x 800	942 x 736	800 x 660
036365	1200 x 800	942 x 736	800 x 660
	Toebehoren		
036369	Voor de montage van interne deuren in metalen wandkasten Atlantic		