

Atlantic, Atlantic inox en Marina gemeenschappelijke uitrusting en toebehoren



Wandkast Atlantic metaal
uitgerust met een planhouder
Ref. 036582

Atlantic, Atlantic inox en Marina verlichting en deurcontact



Ref.	Toebehoren																						
001690	Isolerende steun Opklikbaar op rail voor beschermplaten																						
001691	Beschermplaat Breedte 45 mm, lengte 1 m, wordt vastgeklit op steun ref. 001690																						
	Zelfklevende planhouders																						
	Open - RAL 7035																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Buitenmaten</th> <th colspan="3">Binnenmaten</th> </tr> <tr> <th>Hoogte (mm)</th> <th>Breedte (mm)</th> <th>Hoogte (mm)</th> <th>Breedte (mm)</th> <th>Diepte (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>036580</td> <td>235</td> <td>340</td> <td>200</td> <td>310</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>036581</td> <td>165</td> <td>260</td> <td>130</td> <td>230</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Buitenmaten		Binnenmaten			Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	036580	235	340	200	310	18	036581	165	260	130	230	18
Buitenmaten		Binnenmaten																					
Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)																			
036580	235	340	200	310	18																		
036581	165	260	130	230	18																		
	Gesloten - RAL 7035																						
036582	Stijf, kunststof IP 50 Binnenmaten: 324 x 120 x 18 mm																						
	Doorschijnend																						
009799	Soepele kunststof A4-305 x 220 mm																						
	Koperen staven met draadgaten																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Doorsnede (mm)</th> <th rowspan="2">Toelaatbare I (A)</th> <th colspan="2">Draadgaten</th> <th rowspan="2">Lengte (mm)</th> </tr> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Spood</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>037388</td> <td>12 x 2</td> <td>110</td> <td>M5</td> <td>18</td> <td>990</td> </tr> <tr> <td>037389</td> <td>12 x 4</td> <td>160</td> <td>M5</td> <td>18</td> <td>990</td> </tr> </tbody> </table>	Doorsnede (mm)	Toelaatbare I (A)	Draadgaten		Lengte (mm)	Ø mm	Spood	037388	12 x 2	110	M5	18	990	037389	12 x 4	160	M5	18	990			
Doorsnede (mm)	Toelaatbare I (A)			Draadgaten			Lengte (mm)																
		Ø mm	Spood																				
037388	12 x 2	110	M5	18	990																		
037389	12 x 4	160	M5	18	990																		
	Connector voor staaf 12 x 4 mm met draadgaten																						
037365 ⁽¹⁾	1 of 2 geleiders van 1,5 tot 10 mm ² (geleverd met schroeven Ø 5 mm)																						
	Niet geperforeerde koperen staaf																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Doorsnede (mm)</th> <th>Toelaatbare I (A)</th> <th>Lengte (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>037349</td> <td>12 x 4</td> <td>180</td> <td>991,5</td> </tr> </tbody> </table>	Doorsnede (mm)	Toelaatbare I (A)	Lengte (mm)	037349	12 x 4	180	991,5															
Doorsnede (mm)	Toelaatbare I (A)	Lengte (mm)																					
037349	12 x 4	180	991,5																				
	Connectoren voor staaf ref. 037349																						
037360	1,5 tot 4 mm ²																						
037361	6 tot 16 mm ²																						
037362	10 tot 35 mm ² (geleverd met schroef M6 CHC 5 mm)																						
	Deurcontact																						
	3 A - 1 contact NG - 1 contact NO Laat bijvoorbeeld toe, dat bij opening van een kastdeur, de klimaatregeling wordt onderbroken en de verlichting wordt bediend Geleverd met bevestigingsbeugel																						
036313	Voor Atlantic metaal, Atlantic inox en Marina																						

(1) : 1 beschermingsgeleider per connector

Ref.	Verlichting
	230 V - 50/60 Hz IP 20 - IK 06 RAL 7035
	Deurcontact afzonderlijk te bestellen: - voor Atlantic en Marina ref. 036313 - voor Altis ref. 047628 Horizontale montage. Verticale montage is mogelijk via de Lina 25 stijprofielen (zie handleiding op legrand.be)
	Met schakelaar
036384	LED-technologie Klasse II Kan 60° gedraaid worden Befestiging via schroeven met meegeleverde bevestigingsbeugels (directe bevestiging met schroeven is mogelijk bij Altis assembleerbaar) Vorbekabeld met voedingskabel lengte 2 m Montage in wandkast min. breedte 400 mm
	Met 2P+A contactdoos
048232	11 W fluorescerend. Klasse I Met elektronische ballast die voor een hoge elektromagnetische compatibiliteit zorgt Schroefbevestiging met afzonderlijk te bestellen bevestigingsbeugels ref. 036379 (directe bevestiging met schroeven is mogelijk bij Altis assembleerbaar) Montage in wandkast min. breedte 500 mm
	Met aanwezigheidsdetector
036381	Speciaal ontworpen voor gebruik in een elektrische verdeelkast, vaste verlichtingstijd van minimaal 6 min. (werkt zonder deurcontact) LED-technologie. Klasse II Kan 120° gedraaid worden Befestiging via schroeven met afzonderlijk te bestellen bevestigingsbeugels ref. 036379 (directe bevestiging met schroeven is mogelijk bij Altis assembleerbaar) of magnetisch in Atlantic metaal en Altis metaal kasten Vorbekabeld met voedingskabel lengte 2 m Montage in wandkast min. breedte 500 mm
	Met 2P+A contactdoos en aanwezigheidsdetector
036382	Speciaal ontworpen voor gebruik in een elektrische verdeelkast, vaste verlichtingstijd van minimaal 6 min. (werkt zonder deurcontact) LED-technologie. Klasse I Kan 120° gedraaid worden Befestiging via schroeven met afzonderlijk te bestellen bevestigingsbeugels ref. 036379 (directe bevestiging met schroeven is mogelijk bij Altis assembleerbaar) Vorbekabeld met voedingskabel lengte 2 m Montage in wandkast min. breedte 600 mm
	Bevestigingsbeugels voor verlichting
036379	Set van 2 Voor de bevestiging van de verlichtingen in de wandkasten Atlantic en Marina en in de vloerkasten Marina en Altis