

TÜV



047121



047121 uitgerust met rails en stijlen, achterpaneel afneembaar



047121 + dak ref. 034941



034946

Technische kenmerken zie www.ecataleg.be

IP 55 volgens norm IEC EN 60529. IK 10 volgens norm IEC EN 62262 (EN 50102). Nema 12
 Polyestercoating met textuur (dikte 80 µm). Uitstekende bestendigheid tegen corrosie en chemische stoffen. Omkeerbare deur
 Sluiting met automatische 4-puntvergrendeling via dubbele staaf. Voor de vloerkasten met twee deuren, dubbelbaardsluiting zonder centrale stijl
 (linkerdeur vergrendeld met centrale binnenhandgreep met 2 punten)
 Wartelplaatopening onderaan (kabeldoorvoerplaten afzonderlijk te bestellen)
 Afneembaar achterpaneel
 Hijsringen afzonderlijk te bestellen

Ref.	Vloerkasten RAL 7035			
Diepte 400 mm				
Afmetingen				
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Aantal deuren
047120	1600	600	60	1
047121	1600	800	69	1
047122*	1600	1000	82	1
047123	1600	1000	82	2
047124	1600	1200	101	2
047125	1800	600	65	1
047126	1800	800	77	1
047127*	1800	1000	88	1
047128	1800	1000	88	2
047129	1800	1200	113	2
047130	1800	1600	140	2
047131	2000	600	76	1
047132	2000	800	83	1
047133*	2000	1000	96	1
047134	2000	1000	96	2
047135	2000	1200	129	2
047136	2000	1600	150	2
Diepte 500 mm				
Afmetingen				
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Aantal deuren
047140	1800	600	71	1
047141	1800	800	83	1
047142	1800	1000	98	2
047143	1800	1200	120	2
047144	1800	1600	148	2
047145	2000	800	91	1
047146	2000	1000	104	2
047147	2000	1200	139	2
047148	2000	1600	164	2
Diepte 600 mm				
Afmetingen				
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Aantal deuren
047170	1800	800	90	1
047171	2000	800	97	1
047172	2000	1200	145	2

Réf	Daken RAL 7012			
Afmetingen voor vloerkasten				
	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Gewicht (kg)	
034941	800	400	7	
034943	1200	400	8	
034944	1600	400	13	
034946	800	500	6,5	
034948	1200	500	10	
034949	1600	500	14	

Réf	Hijsringen M 14
047696	Set van 4 ringen Voor een belasting van 1000 kg/m ³

(1) Geleverd met deurcentrewieltje