

Vloerkasten Altis™ samenstelbaar metaal



047200 met sokkel 047656 en platen 047676



Voorbeeld van vloerkast breedte 1000 mm met 1 deur



Voorbeeld van vloerkast breedte 1000 mm met 2 deuren en panelen 047262



047362

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

IP 55 volgens norm IEC EN 60529. IK 10 volgens norm IEC EN 62262 (EN 50102). Nema 12, 12 K
 Polyestercoating met textuur (dikte 80 µm). Uitstekende bestendigheid tegen corrosie en chemische stoffen. Omkeerbare deur
 Sluiting met automatische 4-puntvergrendeling via dubbele staaf. Voor de vloerkasten met twee deuren, dubbelbaardsluiting zonder centrale stijl (linkerdeur vergrendeld met centrale binnenhandgreep met 2 punten)
 Wartelplaatopening onderaan (kabeldoorvoerplaten afzonderlijk te bestellen)
 Afneembaar achterpaneel
 Hijsringen en -profielen afzonderlijk te bestellen

Ref.	Vloerkasten RAL 7035			
	Diepte 400 mm		Gewicht (kg)	Aantal deuren
	Afmetingen			
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)		
047200	1200	600	59	1
047201	1200	800	69	1
047202	1800	400	56	1
047203	1800	600	71	1
047204	1800	800	84	1
047205 ¹	1800	1000	97	1
047206	1800	1000	101	2
047207	1800	1200	124	2
047208	2000	400	66	1
047209	2000	600	89	1
047210	2000	800	88	1
047211 ¹	2000	1000	103,7	1
047212	2000	1000	108,5	2
047213	2000	1200	135,2	2
	Diepte 500 mm		Gewicht (kg)	Aantal deuren
	Afmetingen			
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)		
047220	1600	600	70,4	1
047221	1600	800	81	1
047222	1600	1200	124,5	2
047223	1800	400	55	1
047224	1800	600	74,3	1
047225	1800	800	86	1
047226 ¹	1800	1000	99,3	1
047227	1800	1200	131,4	2
047228	2000	400	57,5	1
047229	2000	600	79,2	1
047230	2000	800	92,7	1
047231 ¹	2000	1000	106	1
047232	2000	1000	110,7	2
047233	2000	1200	138	2
047234	2000	1600	147	2

Ref.	Vloerkasten RAL 7035 (vervolg)			
	Diepte 600 mm		Gewicht (kg)	Aantal deuren
	Afmetingen			
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)		
047240	1200	600	67,6	1
047241	1200	800	78,4	1
047242	1400	600	71,5	1
047243	1400	800	83,3	1
047244	1600	600	75,4	1
047245	1600	800	88,2	1
047247	1800	600	79,3	1
047248	1800	800	93,1	1
047249 ¹	1800	1000	106,4	1
047250	1800	1200	137,4	2
047251	2000	400	60,1	1
047252	2000	600	83,19	1
047253	2000	800	98	1
047254 ¹	2000	1000	112,3	1
047255	2000	1000	117	2
047256	2000	1200	144,3	2
047257	2000	1600	150,5	2
	Diepte 800 mm		Gewicht (kg)	Aantal deuren
	Afmetingen			
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)		
047280	2000	400	63,2	1
047281	2000	600	86,7	1
047282	2000	800	102,2	1
047283 ¹	2000	1000	116,8	1

Ref.	Vloerkasten RAL 7035 met glazen deur				
	Achterpaneel afneembaar		Gekleurd gehard glas		
	Afmetingen		Afm. zichtvenster		
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
	Diepte 600 mm		Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)			
047362	2000	600	91,7	1775	375
047363	2000	800	110,4	1775	575
	Diepte 800 mm		Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)			
047391	2000	600	95,2	1775	375
047392	2000	800	114,6	1775	575

(1) Geleverd met deurcentreerwieletje