



Vloerkast ref. 047253 x 2 + kabelmantel 047251



Vloerkast ref. 047253 zonder XL³ afdekplaat, steunkader afdekplaten ref. 047482 en stijprofielen ref. 047480

Keuzetabel van barenstelhouders **blz. 238**

IP 55 volgens norm IEC EN 60529, LCIE n° 74367-562119. IK 10 volgens norm IEC EN 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K Polyestercoating met textuur (dikte 80 µm). Uitstekende bestendigheid tegen corrosie en chemische stoffen. Omkeerbare deur Sluiting met automatische 4-puntsvergrendeling via dubbele staaf. Wartelplaatopening onderaan (kabeldoorvoerplaten afzonderlijk te bestellen) Afnembaar achterpaneel. Hijsringen en -profielen afzonderlijk te bestellen

Ref.	Altis vloerverdeelkasten			
	Diepte vloerkasten 1000 mm: contacteer ons			
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Externe bijhorende kabelmantels (breedte 400 mm)
047210	2000	800	400	047208
047230	2000	800	500	047228
047253	2000	800	600	047251
047282	2000	800	800	047280

Sets van 2 zijpanelen RAL 7035		
Geleverd met onverliesbare schroeven		
Afmetingen voor samenstelbare vloerkasten		
	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
047263	2000	400
047267	2000	500
047272	2000	600
047275	2000	800

Uitrustingen	
Altis functionele stijprofielen	
Voor de bevestiging van de montage-uitrustingen XL ³ 4000 (platen, rails, ...)	
047480	Set van 2 stijprofielen
047481	Set van 2 compacte stijprofielen voor vloerkasten diepte 400 en 500 mm. Enkel voor montage van DPX vaste versie met vooraansluiting
Steunkader afdekplaten	
Voor afdekplaten 24 modules	
047482	Vaste versie voor kasten met breedte 800 mm Nuttige hoogte 1900 mm. RAL 7035

Isolerende houders voor barenstellen	
1 universele staaf per pool ≤ 280 A	
037398	Eenpolige houder voor platte, koperen staven 12 x 2 of 14 x 4 mm
037437	Eenpolige houder voor platte, koperen staven 15 x 4, 18 x 4 of 25 x 4 mm
037396	Set van 2 vierpolige houders voor platte, koperen staven 12 x 2 of 12 x 4 mm
037432	Set van 2 vierpolige houders voor platte, koperen staven 15 x 4 of 18 x 4 mm
037436	Set van 2 vierpolige houders voor platte, koperen staven 25 x 4 mm
1 universele staaf per pool ≤ 400 A	
037310	Houder voor platte, koperen staven van 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 en 32 x 5 mm in gekantelde positie om een verticaal barenstel te maken. Rechtstreeks te monteren op volle of geperforeerde plaat

Isolerende houders voor barenstellen (vervolg)	
1 staaf per pool Altis ≤ 800 A	
Rechtstreeks te monteren in Altis met of zonder steunkader, zie keuzetabel (blz. hiernaast)	
037390	Houder voor platte, koperen staven 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5, 63 x 5 mm, in gekantelde positie om een verticaal barenstel tot stand te brengen of op de achterzijde van de kast
1 staaf per pool Altis ≤ 1000 A	
Rechtstreeks te monteren in Altis met of zonder steunkader, zie keuzetabel (blz. hiernaast)	
037391	Houder voor platte, koperen staven 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 mm en C-staven met doorsnede 155, 265 en 440 mm ² , in verplaatste positie Voor de realisatie van een verticaal zijdelings barenstel
1 of 2 staven per pool Altis ≤ 1600 A	
037392	Houder voor platte, koperen staven 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5, 100 x 5 mm in uitgelijnde positie voor het maken van een horizontaal hoofdbarenstel, een zijdelings verticaal barenstel of een barenstel op de achterwand
1 of 4 staven per pool Altis ≤ 4000 A	
037393	Houder voor 4 platte, koperen staven van 50 x 5 tot 125 x 5 mm of 3 staven van 50 x 10 tot 120 x 10 mm in uitgelijnde positie
Montagetoebehoren	
047315	Dwarssteun voor Altis breedte/diepte 600
047316	Dwarssteun voor Altis breedte/diepte 800
047317	Dwarssteun voor Altis breedte/diepte 1000

Gemeenschappelijke uitrustingen XL³ 4000 / Altis **Zie blz. 319 tot 327**

